

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

Steckleitung für IO-Link, M12 / M12

Sensorleitung (3-adrig)

SIEMATIC RF IO-Link Steckleitung, konfektioniert, zwischen IO-Link Master und Reader, beidseitig M12 4-pol. LTG 3-adrig, PUR, Länge 5m.



Abbildung ähnlich

Eignung zur Verwendung

Steckleitung zur Verbindung eines IO-Link Gerätes mit einem IO-Link Master

Leistungsbezeichnung

LiY-11Y 4xAWG 22/19

Leitungslänge

5 m

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses

M12 (male, 4-polig, gerade) / M12 (female, 4-polig, gerade)

Schleifenwiderstand je Länge / maximal

108 mΩ/m

Isolationswiderstandskoeffizient

20 GΩ·m

Betriebsspannung

- maximal

30 V

Mechanische Daten

Anzahl der elektrischen Adern

3

Ausführung des Schirms

ungeschirmt

Außendurchmesser

- des Kabelmantels

4,3 mm

symmetrische Toleranz des Außendurchmessers / des Kabelmantels

0,15 mm

Material

- der Aderisolierung
- des Kabelmantels

PVC
TPE-U Ether Isolation

Farbe

- der Aderisolierung der Datenadern
- des Kabelmantels

braun, weiß, blau, schwarz
schwarz

Biegeradius

- bei einmaligem Biegen / minimal zulässig
- bei mehrmaligem Biegen / minimal zulässig

34,4 mm
64,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- während Betrieb
- während Lagerung
- während Transport
- während Montage

-5 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-5 ... +80 °C

Brandverhalten

flammwidrig gemäß AWM STYLE 21317 80°C 30V VW-1 für USA und AWM I/II A/B 80°C 30V FT-1 für Kanada

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

<ul style="list-style-type: none"> • halogenfrei 	Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 • gemäß IEC 81346-2:2019 	WG WGB
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 http://www.siemens.com/ident/rfid https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	18.11.2021 