

NH-Sicherungsunterteil Gr. 1, 1-polig 250A 690V mit Schwenkeinrichtung mit Flachanschluss



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Anschlusschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteile mit Schwenkeinrichtung

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH1
Leistungsschalter / Grundtyp	3NH72
Versorgungsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V
• bei DC	440 V

Strom	
Bemessungsstrom I_n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	230 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	250 A

Produktdetails

Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Ja
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)	
• bei AC / Bemessungswert	120 kA
• bei DC / Bemessungswert	25 kA

Anschlüsse

• anschließbarer Leiterquerschnitt	
— an der Rahmenklemme / minimal	2,5 mm ²
— an der Rahmenklemme / maximal	50 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	38 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	für Montage auf Montageplatte
• für Hauptstromkreis	Flachanschluss

Mechanischer Aufbau

Höhe	253 mm
Breite	68 mm
Tiefe	123,5 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart	
• Reitermontage	Nein
Nettogewicht	1 083 g
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß IEC 81346-2:2009	F

Konformitätserklärung

sonstiges



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH7230>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH7230>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH7230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

