



AS-i Kompaktmodul K60 digital 4DI, IP67 4 x Eingang, maximal 200 mA 4 x M12-Buchse Y-II-Belegung Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen

Allgemeine technische Daten	
Ausführung des Produkts	Digitale E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60
Typ	4 Eingänge
Ausführung des Slave-Typs	Standard-Slave
E/A-Konfiguration	0
ID/ID2-Code	1/F
Anzahl E/A-Buchsen	4
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge	M12-Schraubanschluss
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	270 mA
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	26,5 ... 31,6 V
Erdungsanschluss	PIN5 jeder M12-Buchse ist mit dem Erdungsblech in der Montageplatte über einen Stift verbunden.
Adressierung	Frontadressierbuchse
Lieferhinweis	Lieferung der Module erfolgt ohne Montageplatte
Sensorversorgung	
Art der Spannungsversorgung für Sensorversorgung	über AS-Interface
Eingangsspannung	20 ... 30 V
Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und überlastfest	Ja
Strombelastbarkeit der Sensorversorgung für alle Eingänge	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Umgebungstemperatur 40 °C 	200 mA
Eingänge	
Anzahl der Digitaleingänge	4
Art der Anschlusstechnik	2- und 3-Leiter-Technik
Eingangsbeschaltung	Transistor PNP
Spannungsart der Eingangsspannungen	DC
Eingänge Schaltpegel-High min	10 V
Eingangsstrom am Digitaleingang	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Signal <1> minimal • bei Signal <0> maximal 	6 mA 1,5 mA
Eingänge	
<ul style="list-style-type: none"> • Sensorversorgung über AS-Interface • Buchsenbelegung <ul style="list-style-type: none"> — PIN 1 — PIN 2 — PIN 3 — PIN 4 — PIN 5 	kurzschluss- und überlastfest Sensorversorgung L+ Dateneingang II Sensorversorgung L- Dateneingang I Erdungsanschluss

Ausführung der Steckerbelegung der Eingänge	Y-II-Belegung	
Ausgänge		
Anzahl der Digitalausgänge	0	
Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V	nicht erforderlich	
Ausführung der Steckerbelegung der Ausgänge	Y-II-Belegung	
Ausgänge		
• Watchdog	nicht erforderlich	
Belegung der Datenbits		
Belegung der Datenbits		
• Buchse 1	PIN 4 = IN1 (D0), PIN 2 = IN2 (D1)	
• Buchse 2	PIN 4 = IN2 (D1)	
• Buchse 3	PIN 4 = IN3 (D2) , PIN 2 = IN4 (D3)	
• Buchse 4	PIN 4 = IN4 (D3)	
• Buchse 5	nicht belegt (verschlossen)	
• Buchse 6	nicht belegt (verschlossen)	
• Buchse 7	nicht belegt (verschlossen)	
• Buchse 8	nicht belegt (verschlossen)	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	-25 ... +85 °C	
• während Lagerung	-40 ... +85 °C	
Schutzart IP	IP67	
Anzeige		
Statusanzeige		
• Anzeige E/A	LED gelb	
• Anzeige UHilf	nicht erforderlich	
• Anzeige AS-Interface/Diagnose	LED grün/rot	
Mechanische Daten		
Breite	60 mm	
Höhe	152 mm	
Tiefe	29 mm	
Befestigungsart	Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60	
Schockfestigkeit	15g / 11 ms	
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1200-0CQ00-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CQ00-0AA3&lang=de





letzte Änderung:

10.03.2021 