




Abbildung ähnlich

| Ausführung                                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                                                | Einspeisekasten für Schienenvertailersystem BD2 |
| Schutzart und Schutzklasse                                         |                                                 |
| Schutzart IP                                                       | IP54                                            |
| Hauptstromkreis                                                    |                                                 |
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert                                  |                                                 |
| • minimal                                                          | 50 Hz                                           |
| • maximal                                                          | 60 Hz                                           |
| Betriebsspannung / bei AC                                          |                                                 |
| • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 690 V                                           |
| • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 690 V                                           |
| Betriebsstrom                                                      |                                                 |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 800 A                                           |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 800 A                                           |

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / im  
Einspeisekasten

- maximal

65,7 mm<sup>2</sup>

## Mechanischer Aufbau

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Höhe                        | 278 mm       |
| Breite                      | 440 mm       |
| Länge                       | 1 055 mm     |
| Befestigungsart             | Decke / Wand |
| Material / der Stromschiene | Kupfer       |

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:611347>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:611347>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:611347](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:611347)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

