

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Smart-UPS, Line Interactive,
1500VA, Tower, 230V, 8 IEC C13-
Stecker, SmartConnect
Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1500IC

EAN Code: 0731304332992

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Eingangsspannung	220 V 240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 320 C14
Eingangsspannungsgrenzen	151 - 302 V einstellbar 160 - 286 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Ausgangsspannung	230 V AC 1 Phase
Ausgangsspannung	220 V 240 V
Bemessungsleistung in W	1000 W
Nennleistung in VA	1500 VA
Anschlussart der Ausgänge	8 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Max. konfigurierbare Leistung in VA	1500 VA
Max. konfigurierbare Leistung in W	1000 W
Umschaltzeit	6 ms typisch, 10 ms max.
USV-Typ	Line Interactive
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation

Zusatzmerkmale

Batterietyp	Bleisäurebatterie
Zusätzliche Informationen	Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Verlängerte Laufzeit	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl der freien Batterieschächte	0

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Aufladezeit der Batterie	3 h
Anzahl der Ersatzbatterien	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Leistung Batterieladegerät	136 W bewertet
Battery type	Lead-acid internal included
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
freie Steckplätze	1
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Anstieg der Energiemenge	459 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 0,3 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: Gemäß UL1449
Kabellänge	1,8 m
Anzahl der Kabel	1
Farbe	Schwarz
Höhe	219 mm
Breite	171 mm
Tiefe	439 mm
Produktgewicht	24,09 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No
Montagemodus	Tower
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung USB-Kabel
Anzahl der Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Zusätzliche Spezifikation	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Baureihe	Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Leistungsmultiplikator	1
Anzahl der Tara-Leistungen	30 W
Wertmultiplikator	1
Größe der USV-Version	Internetanbindung Server Telekommunikation

Kurvengleichung	Efficiency
Fixierter Kurvenverlust	0,0072
Max. Kurvenlast	100 %
Min. Kurvenlast	1 %
Proportionaler Kurvenverlust	0
Quadratischer Kurvenverlust	0,0062
Kurven-Prüfkennzeichen	Kurvenanpassung der gemessenen Daten in Übereinstimmung mit den ENERGY STAR Test-Methode für Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Eingangsspannung von 230 V/50 Hz und einer gleichmäßigen ohmschen Last (Leistungsfaktor 1,0) am Ausgang.
Max. der Kurve X-Achse	100 %
Min. der Kurve X-Achse	0 %
Titel der Kurve X-Achse	Load
Einheiten der Kurve X-Achse	Percentage
Max. der Kurve Y-Achse	100 %
Min. der Kurve Y-Achse	50 %
Titel der Kurve Y-Achse	Efficiency
Einheiten der Kurve Y-Achse	Percentage
grafische Anzeige	1
Hinweis der OP-Temperatur anzeigen	No
Akku-Kurve	Z
Liquiditätswert	0
Batterieleistung in VAh	408 VAh Laufzeit
Größe der USV	S

Montage

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Geräuschpegel	45 dBA
Wärmeabgabe	135 Btu/h
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	32,800 cm
VPE 1 Breite	32,500 cm
VPE 1 Länge	59,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	26,718 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	112,500 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	332,616 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24 Batterie 36 USV
-----------------------	--------------------



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1073
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration



Energieeffizienz

CO2 Fußabdruck am Ende der Betriebsdauer	Energieeffizientes Produkt
--	----------------------------

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative



