



S7-1500 FRONTST. 20 ADERN HALOGENFR 8,0M

Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm² (1-20) Adertype H05Z-K (halogenfrei)
Schraubversion L = 8,0 m

| | |
|---|--|
| Zielsystem | SIMATIC S7-1500 |
| Eignung zur Verwendung | Digitale I/O Baugruppen |
| Produkttyp-Bezeichnung | Flexibler Anschluß |
| Produkt-Bezeichnung | Frontstecker mit Einzelader |
| Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift | |
| Steckertyp | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
| Leitungslänge | 8 m |
| Ausführung der Leitung | H05Z-K |
| Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung | Polyolefinbasis halogenfrei |
| Farbe / des Kabelmantels | blau |
| RAL-Farbnummer | RAL 5010 |
| Außendurchmesser / des Kabelmantels | 2,2 mm; des Seilverbundes |
| Leiterquerschnitt / Nennwert | 0,5 mm ² |
| Kennzeichnung / der Ader | Durchnumeriert 1 bis 20 in weiss Adapterkontakt = Adernummer |
| Typ der Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Anzahl der Kanäle | 20 |
| Polzahl | 40; des Frontsteckers |
| Betriebsdaten / Überschrift | |
| Betriebsspannung / bei DC | |
| • Nennwert | 24 V |
| • maximal | 30 V |
| Dauerstrom / bei gleichzeitiger Belastung aller Adern / bei DC / maximal zulässig | 1,5 A |
| Umgebungstemperatur | |
| • während Lagerung | -15 ... +60 °C |
| • während Betrieb | 0 ... 60 °C |
| Allgemeine Daten / Überschrift | |
| Eignungsnachweis / cULus-Zulassung | Nein |
| Eignung zum Zusammenwirken | |
| • Eingangskarte SPS | Ja |
| • Ausgangskarte SPS | Ja |
| Eignung zur Verwendung | |
| • digitale Signalübertragung | Ja |
| • analoge Signalübertragung | Nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • feldseitig | sonstige |
| • am Gehäuse | Schraubanschluss |
| Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009 | W |
| Nettogewicht | 1,86 kg |



