



SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, Zentralbaugruppe für S7-400H und S7-400F/FH, 5 Schnittstellen: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN und 2 für Sync-Module, 4 MB Speicher (2 MB Daten/2 MB Programm)

| Allgemeine Informationen | |
|--|--|
| Produkttyp-Bezeichnung | CPU 414-5H PN/DP |
| HW-Funktionsstand | 1 |
| Firmware-Version | V6.0 |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> taktsynchroner Betrieb | Nein |
| Engineering mit | |
| <ul style="list-style-type: none"> Programmierpaket | ab STEP 7 V5.5 SP2 mit HF1 |
| CiR - Configuration in RUN | |
| CiR-Synchronisationszeit, Grundlast | 100 ms |
| CiR-Synchronisationszeit, Zeit je E/A-Byte | 0 µs |
| Versorgungsspannung | |
| Nennwert (DC) | Spannungsversorgung erfolgt über die System-SV |
| Eingangstrom | |
| aus Rückwandbus DC 5 V, typ. | 1,6 A |
| aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 1,9 A |
| aus Rückwandbus DC 24 V, max. | 150 mA; je DP-Schnittstelle 150 mA |
| aus Schnittstelle DC 5 V, max. | 90 mA; bei jeder DP-Schnittstelle |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 7,5 W |
| Speicher | |
| Art des Speichers | sonstige |
| Arbeitsspeicher | |
| <ul style="list-style-type: none"> integriert integriert (für Programm) integriert (für Daten) erweiterbar | 4 Mbyte 2 Mbyte 2 Mbyte Nein |
| Ladespeicher | |
| <ul style="list-style-type: none"> erweiterbar FEPRM erweiterbar FEPRM, max. integriert RAM, max. erweiterbar RAM erweiterbar RAM, max. | Ja; mit Memory Card (FLASH) 64 Mbyte 512 kbyte Ja 64 Mbyte |
| Pufferung | |
| <ul style="list-style-type: none"> vorhanden mit Batterie ohne Batterie | Ja Ja; alle Daten Nein |
| Batterie | |
| Pufferbatterie | |

| | |
|--|---|
| • Pufferstrom, typ. | 180 µA; gültig bis 40 °C |
| • Pufferstrom, max. | 1 000 µA |
| • Pufferzeit, max. | wird im Handbuch Baugruppendaten mit den Randbedingungen und Einflussfaktoren behandelt |
| • Einspeisung externer Pufferspannung an CPU | DC 5 V bis DC 15 V |

CPU-Bearbeitungszeiten

| | |
|--------------------------------|----------|
| für Bitoperationen, typ. | 18,75 ns |
| für Wortoperationen, typ. | 18,75 ns |
| für Festpunktarithmetik, typ. | 18,75 ns |
| für Gleitpunktarithmetik, typ. | 37,5 ns |

CPU-Bausteine

| | |
|--|---|
| DB | |
| • Anzahl, max. | 6 000; Nummernband: 1 bis 16000 |
| • Größe, max. | 64 kbyte |
| FB | |
| • Anzahl, max. | 3 000; Nummernband: 0 bis 7999 |
| • Größe, max. | 64 kbyte |
| FC | |
| • Anzahl, max. | 3 000; Nummernband: 0 bis 7999 |
| • Größe, max. | 64 kbyte |
| OB | |
| • Anzahl, max. | siehe Operationsliste |
| • Größe, max. | 64 kbyte |
| • Anzahl Freie-Zyklus-OBs | 1; OB 1 |
| • Anzahl Uhrzeitalarm-OBs | 4; OB 10-13 |
| • Anzahl Verzögerungsalarm-OBs | 4; OB 20-23 |
| • Anzahl Weckalarm-OBs | 4; OB 32-35 |
| • Anzahl Prozessalarm-OBs | 4; OB 40-43 |
| • Anzahl DPV1-Alarm-OBs | 3; OB 55-57 |
| • Anzahl Anlauf-OBs | 2; OB 100, 102 |
| • Anzahl Asynchron-Fehler-OBs | 9; OB 80-88 |
| • Anzahl Synchron-Fehler-OBs | 2; OB 121, 122 |
| Schachtelungstiefe | |
| • je Prioritätsklasse | 24 |
| • zusätzliche innerhalb eines Fehler-OBs | 1 |
| Zähler, Zeiten und deren Remanenz | |
| S7-Zähler | |
| • Anzahl | 2 048 |
| Remanenz | |
| — einstellbar | Ja |
| — untere Grenze | 0 |
| — obere Grenze | 2 047 |
| — voreingestellt | Z 0 bis Z 7 |
| Zählbereich | |
| — untere Grenze | 0 |
| — obere Grenze | 999 |
| IEC-Counter | |
| • vorhanden | Ja |
| • Art | SFB |
| • Anzahl | unbegrenzt (begrenzt nur durch den Arbeitsspeicher) |
| S7-Zeiten | |
| • Anzahl | 2 048 |
| Remanenz | |
| — einstellbar | Ja |
| — untere Grenze | 0 |
| — obere Grenze | 2 047 |
| — voreingestellt | keine Zeiten remanent |
| Zeitbereich | |
| — untere Grenze | 10 ms |
| — obere Grenze | 9 990 s |

| | |
|---|---|
| IEC-Timer | |
| <ul style="list-style-type: none"> • vorhanden • Art • Anzahl | <p>Ja</p> <p>SFB</p> <p>unbegrenzt (begrenzt nur durch den Arbeitsspeicher)</p> |
| Datenbereiche und deren Remanenz | |
| remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max. | gesamter Arbeits- und Ladespeicher (mit Pufferbatterie) |
| Merker | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Größe, max. • Remanenz vorhanden • Remanenz voreingestellt • Anzahl Taktmerker | <p>8 192 byte</p> <p>Ja</p> <p>MB 0 bis MB 15</p> <p>8; in 1 Merkerbyte</p> |
| Lokaldaten | |
| <ul style="list-style-type: none"> • einstellbar, max. • voreingestellt | <p>16 kbyte</p> <p>8 kbyte</p> |
| Adressbereich | |
| Peripherieadressbereich | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingänge • Ausgänge | <p>8 kbyte</p> <p>8 kbyte</p> |
| Prozessabbild | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingänge, einstellbar • Ausgänge, einstellbar • Eingänge, voreingestellt • Ausgänge, voreingestellt • konsistente Daten, max. • Zugriff auf konsistente Daten im Prozessabbild | <p>8 kbyte</p> <p>8 kbyte</p> <p>256 byte</p> <p>256 byte</p> <p>244 byte</p> <p>Ja</p> |
| Teilprozessabbilder | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Teilprozessabbilder, max. | 15 |
| Digitale Kanäle | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingänge <ul style="list-style-type: none"> — davon zentral • Ausgänge <ul style="list-style-type: none"> — davon zentral | <p>65 536</p> <p>65 536</p> <p>65 536</p> <p>65 536</p> |
| Analoge Kanäle | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eingänge <ul style="list-style-type: none"> — davon zentral • Ausgänge <ul style="list-style-type: none"> — davon zentral | <p>4 096</p> <p>4 096</p> <p>4 096</p> <p>4 096</p> |
| Hardware-Ausbau | |
| Anzahl Erweiterungsgeräte, max. | 21 |
| anschließbare OP | 63 |
| Multicomputing | Nein |
| Interfacemodule | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl steckbarer IM (gesamt), max. • Anzahl steckbarer IM 460, max. • Anzahl steckbarer IM 463, max. | <p>6</p> <p>6</p> <p>4; nur im Einzelbetrieb</p> |
| Anzahl DP-Master | |
| <ul style="list-style-type: none"> • integriert • über CP • Mischbetrieb IM + CP erlaubt • über Schnittstellenmodul | <p>2</p> <p>10; CP 443-5 Extended</p> <p>Nein</p> <p>0</p> |
| Anzahl IO-Controller | |
| <ul style="list-style-type: none"> • integriert • über CP | <p>1</p> <p>0</p> |
| Anzahl betreibbarer FM und CP (Empfehlung) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • FM • CP, PtP • PROFIBUS- und Ethernet-CPs | <p>siehe Handbuch Automatisierungssystem S7-400H Hochverfügbare Systeme. Begrenzt durch Anzahl Steckplätze und Anzahl Verbindungen</p> <p>siehe Handbuch Automatisierungssystem S7-400H Hochverfügbare Systeme. Begrenzt durch Anzahl Steckplätze und Anzahl Verbindungen</p> <p>14; davon max. 10 CP als DP-Master</p> |


| | |
|--|--|
| Steckplätze | |
| • benötigte Steckplätze | 2 |
| Uhrzeit | |
| Uhr | |
| • Hardware-Uhr (Echtzeituhr) | Ja |
| • gepuffert und synchronisierbar | Ja |
| • Auflösung | 1 ms |
| • Abweichung pro Tag (gepuffert), max. | 1,7 s; Netz-Aus |
| • Abweichung pro Tag (ungepuffert), max. | 8,6 s; Netz-Ein |
| Betriebsstundenzähler | |
| • Anzahl | 16 |
| • Nummer/Nummernband | 0 bis 15 |
| • Wertebereich | SFCs 2,3 und 4: 0 bis 32767 Stunden SFC 101: 0 bis 2 ³¹ - 1 Stunden |
| • Granularität | 1 h |
| • remanent | Ja |
| Uhrzeitsynchronisation | |
| • unterstützt | Ja |
| • auf MPI, Master | Ja |
| • auf MPI, Slave | Ja |
| • auf DP, Master | Ja |
| • auf DP, Slave | Ja |
| • im AS, Master | Ja |
| • im AS, Slave | Ja |
| • am Ethernet über NTP | Ja; als Client |
| Uhrzeitdifferenz im System bei Synchronisation über | |
| • Ethernet, max. | 10 ms; über NTP |
| • MPI, max. | 200 ms |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Schnittstellen RS 485 | 2 |
| Anzahl Schnittstellen sonstige | 2; LWL-Schnittstelle |
| optische Schnittstelle | Nein |
| 1. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | MPI/PROFIBUS DP |
| potenzialgetrennt | Ja |
| Schnittstellenphysik | |
| • RS 485 | Ja |
| • Ausgangsstrom der Schnittstelle, max. | 150 mA |
| Protokolle | |
| • MPI | Ja |
| • PROFIBUS DP-Master | Ja |
| • PROFIBUS DP-Slave | Nein |
| MPI | |
| • Anzahl Verbindungen | 32; wird ein Diagnoserepeater am Strang eingesetzt, reduziert sich die Anzahl der Verbindungsressourcen am Strang um 1 |
| • Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |
| — Routing | Ja |
| — Globaldatenkommunikation | Nein |
| — S7-Basis-Kommunikation | Nein |
| — S7-Kommunikation | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Client | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Server | Ja |
| PROFIBUS DP-Master | |
| • Anzahl Verbindungen, max. | 16; wird ein Diagnoserepeater am Strang eingesetzt, reduziert sich die Anzahl der Verbindungsressourcen am Strang um 1 |
| • Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| • Anzahl DP-Slaves, max. | 32 |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |

| | |
|---|--|
| — Routing | Ja |
| — Globaldatenkommunikation | Nein |
| — S7-Basis-Kommunikation | Nein |
| — S7-Kommunikation | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Client | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Server | Ja |
| — Äquidistanz | Nein |
| — Taktsynchronität | Nein |
| — SYNC/FREEZE | Nein |
| — Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves | Nein |
| — Direkter Datenaustausch (Querverkehr) | Nein |
| — DPV1 | Ja |
| Adressbereich | |
| — Eingänge, max. | 2 kbyte |
| — Ausgänge, max. | 2 kbyte |
| Nutzdaten pro DP-Slave | |
| — Nutzdaten pro DP-Slave, max. | 244 byte |
| — Eingänge, max. | 244 byte |
| — Ausgänge, max. | 244 byte |
| — Slots, max. | 244 |
| — je Slot, max. | 128 byte |
| PROFIBUS DP-Slave | |
| • Anzahl Verbindungen | keine Projektierung der CPU als DP-Slave |
| 2. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | PROFINET |
| potenzialgetrennt | Ja |
| automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit | Ja; Autosensing |
| Autonegotiation | Ja |
| Autocrossing | Ja |
| Änderung der IP-Adresse zur Laufzeit, unterstützt | Nein |
| Anzahl Verbindungsressourcen | 64 |
| Schnittstellenphysik | |
| • RJ 45 (Ethernet) | Ja |
| • Anzahl der Ports | 2 |
| • integrierter Switch | Ja |
| Protokolle | |
| • PROFINET IO-Controller | Ja |
| • PROFINET IO-Device | Nein |
| • PROFINET CBA | Nein |
| • PROFIBUS DP-Master | Nein |
| • PROFIBUS DP-Slave | Nein |
| • Offene IE-Kommunikation | Ja |
| • Webserver | Nein |
| • Punkt-zu-Punkt-Kopplung | Nein |
| • Medienredundanz | Ja |
| PROFINET IO-Controller | |
| • Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 100 Mbit/s |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |
| — S7-Kommunikation | Ja |
| — Taktsynchronität | Nein |
| — Shared Device | Ja; nur im Einzelbetrieb |
| — Priorisierter Hochlauf | Nein |
| — Anzahl anschließbarer IO-Device, max. | 256; im Redundanzbetrieb über beide Schnittstellen |
| — Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max. | 256 |
| — davon in Linie, max. | 256 |
| — Aktivieren/Deaktivieren von IO-Devices | Nein |
| — im Betrieb wechselnde IO-Devices (Partner-Ports), unterstützt | Nein |
| — Gerätetausch ohne Wechselmedium | Ja |

| | |
|--|--|
| — Sendetakte | 250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| — Aktualisierungszeit | 250 µs bis 512 ms, Minimalwert ist abhängig von der Anzahl der projektierten Nutzdaten und der projektierten Betriebsart Einzel- oder Redundanzbetrieb |
| Adressbereich | |
| — Eingänge, max. | 8 kbyte |
| — Ausgänge, max. | 8 kbyte |
| — Nutzdatenkonsistenz, max. | 1 024 byte |
| Offene IE-Kommunikation | |
| • Anzahl Verbindungen, max. | 62 |
| • Systemseitig genutzte lokale Portnummern | 0, 20, 21, 25, 102, 135, 161, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
| • Keep-Alive-Funktion, unterstützt | Ja |
| 3. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | PROFIBUS DP |
| Anzahl Verbindungsressourcen | 16 |
| Schnittstellenphysik | |
| • RS 485 | Ja |
| • Ausgangsstrom der Schnittstelle, max. | 150 mA |
| Protokolle | |
| • PROFIBUS DP-Master | Ja |
| • PROFIBUS DP-Slave | Nein |
| PROFIBUS DP-Master | |
| • Anzahl Verbindungen, max. | 16 |
| • Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 12 Mbit/s |
| • Anzahl DP-Slaves, max. | 96 |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |
| — Routing | Ja |
| — Globaldatenkommunikation | Nein |
| — S7-Basis-Kommunikation | Nein |
| — S7-Kommunikation | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Client | Ja |
| — S7-Kommunikation, als Server | Ja |
| — Äquidistanz | Nein |
| — Taktsynchronität | Nein |
| — SYNC/FREEZE | Nein |
| — Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves | Nein |
| — Direkter Datenaustausch (Querverkehr) | Nein |
| — DPV0 | Ja |
| — DPV1 | Ja |
| Adressbereich | |
| — Eingänge, max. | 6 kbyte |
| — Ausgänge, max. | 6 kbyte |
| Nutzdaten pro DP-Slave | |
| — Nutzdaten pro DP-Slave, max. | 244 byte |
| — Eingänge, max. | 244 byte |
| — Ausgänge, max. | 244 byte |
| — Slots, max. | 244 |
| — je Slot, max. | 128 byte |
| 4. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | Steckbares Synchronisationsmodul (LWL) |
| steckbare Schnittstellenmodule | Synchronisierungsmodule 6ES7960-1AA06-0XA0 oder 6ES7960-1AB06-0XA0 |
| 5. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | Steckbares Synchronisationsmodul (LWL) |
| steckbare Schnittstellenmodule | Synchronisierungsmodule 6ES7960-1AA06-0XA0 oder 6ES7960-1AB06-0XA0 |
| Protokolle | |
| Redundanzbetrieb | |
| Medienredundanz | |

| | |
|---|---|
| — Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ. | 200 ms |
| — Anzahl Teilnehmer im Ring, max. | 50 |
| SIMATIC-Kommunikation | |
| • S7-Routing | Ja |
| Offene IE-Kommunikation | |
| • TCP/IP | Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs |
| — Anzahl Verbindungen, max. | 62 |
| — Datenlänge, max. | 32 kbyte |
| — mehrere passive Verbindungen pro Port, unterstützt | Ja |
| • ISO-on-TCP (RFC1006) | Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle bzw. CP 443-1 und ladbare FBs |
| — Anzahl Verbindungen, max. | 62 |
| — Datenlänge, max. | 32 kbyte; 1 452 byte über CP 443-1 Adv. |
| • UDP | Ja; über integrierte PROFINET-Schnittstelle und ladbare FBs |
| — Anzahl Verbindungen, max. | 62 |
| — Datenlänge, max. | 1 472 byte |
| Webserver | |
| • unterstützt | Nein |
| Taktsynchronität | |
| Äquidistanz | Nein |
| Kommunikationsfunktionen | |
| PG/OP-Kommunikation | Ja |
| • Anzahl anschließbarer OPs ohne Meldungsverarbeitung | 63 |
| • Anzahl anschließbarer OPs mit Meldungsverarbeitung | 63; bei Verwendung Alarm_S/SQ und Alarm_D/DQ |
| Datensatz-Routing | Ja |
| Globaldatenkommunikation | |
| • unterstützt | Nein |
| S7-Basis-Kommunikation | |
| • unterstützt | Nein |
| S7-Kommunikation | |
| • unterstützt | Ja |
| • als Server | Ja |
| • als Client | Ja |
| • Nutzdaten pro Auftrag, max. | 64 kbyte |
| • Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max. | 462 byte; 1 Variable |
| S5-kompatible Kommunikation | |
| • unterstützt | Ja; (über CP max. 10 und FC AG_SEND und FC AG_RECV) |
| • Nutzdaten pro Auftrag, max. | 8 kbyte |
| • Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max. | 240 byte |
| • Anzahl gleichzeitiger AG-SEND/AG-RECV-Aufträge je CPU, max. | 64/64 |
| Standardkommunikation (FMS) | |
| • unterstützt | Ja; über CP und ladbare FB |
| Anzahl Verbindungen | |
| • gesamt | 64 |
| • verwendbar für PG-Kommunikation | |
| — für PG-Kommunikation reserviert | 1 |
| — für PG-Kommunikation einstellbar, max. | 0 |
| • verwendbar für OP-Kommunikation | |
| — für OP-Kommunikation reserviert | 1 |
| — für OP-Kommunikation einstellbar, max. | 0 |
| • verwendbar für S7-Basis-Kommunikation | |
| — für S7-Basis-Kommunikation reserviert | 0 |
| — für S7-Basis-Kommunikation einstellbar, max. | 0 |
| • verwendbar für S7-Kommunikation | |
| — für S7-Kommunikation reserviert | 0 |
| — für S7-Kommunikation einstellbar, max. | 0 |
| • verwendbar für Routing | |

| | |
|--|---|
| — für Routing reserviert | 0 |
| — für Routing einstellbar, max. | 0 |
| S7-Meldefunktionen | |
| Anzahl anmeldbarer Stationen für Meldefunktionen, max. | 63; max. 63 mit Alarm_S/SQ und Alarm_D/DQ (OPs); max. 8 mit Alarm, Alarm_8, Alarm_8P, Notify und Notify_8 (z. B. WinCC) |
| symbolbezogene Meldungen | Nein |
| SCAN-Verfahren | Nein |
| Programmmeldungen | Ja |
| Prozessdiagnosemeldungen | Ja |
| gleichzeitig aktive Alarm-S-Bausteine, max. | 400; gleichzeitig aktive Alarm-S/SQ-Bausteine bzw. Alarm-D/DQ-Bausteine |
| Alarm 8-Bausteine | Ja |
| • Anzahl Instanzen für Alarm-8- und S7-Kommunikationsbausteine, max. | 2 500 |
| • voreingestellt, max. | 900 |
| Leittechnikmeldungen | Ja |
| Anzahl gleichzeitig anmeldbarer Archive (SFB 37 AR_SEND) | 16 |
| Test- Inbetriebnahmefunktionen | |
| Status Baustein | Ja |
| Einzelschritt | Ja |
| Anzahl Haltepunkte | 16 |
| Status/Steuern | |
| • Status/Steuern Variable | Ja; bis zu 16 Variablen Tabellen |
| • Variablen | Ein-/Ausgänge, Merker, DB, Peripherieein-/ausgänge, Zeiten, Zähler |
| • Anzahl Variablen, max. | 70 |
| Forcen | |
| • Forcen | Ja |
| • Forcen, Variablen | Ein-/Ausgänge, Merker, Peripherieein-/ausgänge |
| • Anzahl Variablen, max. | 256 |
| Diagnosepuffer | |
| • vorhanden | Ja |
| • Anzahl Einträge, max. | 3 200 |
| — einstellbar | Ja |
| — voreingestellt | 120 |
| Servicedaten | |
| • auslesbar | Ja |
| EMV | |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | |
| • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja |
| • Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten | Nein |
| Projektion | |
| Projektierungs-Software | |
| • STEP 7 | Ja |
| Programmierung | |
| • Operationsvorrat | siehe Operationsliste |
| • Klammerebenen | 7 |
| • Zugriff auf konsistente Daten im Prozessabbild | Ja |
| • Systemfunktionen (SFC) | siehe Operationsliste |
| • Systemfunktionsbausteine (SFB) | siehe Operationsliste |
| Programmiersprache | |
| — KOP | Ja |
| — FUP | Ja |
| — AWL | Ja |
| — SCL | Ja |
| — CFC | Ja |
| — GRAPH | Ja |
| — HiGraph® | Ja |
| Anzahl gleichzeitig aktiver SFCs | |

| | |
|---|--|
| — RD_REC | 8 |
| — WR_REC | 8 |
| — WR_PARM | 8 |
| — PARM_MOD | 1 |
| — WR_DPARM | 2 |
| — DPNRM_DG | 8 |
| — RDSYSST | 8 |
| — DP_TOPOL | 1 |
| Anzahl gleichzeitig aktiver SFBs | |
| — RDREC | 8 |
| — WRREC | 8 |
| Know-how-Schutz | |
| • Anwenderprogrammenschutz/Passwortschutz | Ja |
| • Bausteinverschlüsselung | Ja; mit S7-Block Privacy |
| Maße | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 290 mm |
| Tiefe | 219 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 995 g |
| letzte Änderung: | 28.07.2021  |