



Sirenenelement, Mehrton 102 dB, 8 Töne + Lautstärke variabel, schwarz, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Sirenenelement
Spannungsart der Betriebsspannung		AC/DC
Betriebsspannung		
• 1 bei DC Bemessungswert		24 V
• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert		24 V
• 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert		24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung		10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung		-10 %
aufgenommener Strom maximal		30 mA
Art des akustischen Signals		8 Töne
Lautstärkepegel		102 dB
Lebensdauer des akustischen Melders		5 000 h
Tonfrequenz		
• 1		0,9 kHz
• 2		3,5 kHz
Material		PC
Farbe		schwarz
Befestigungsart		Bajonett
Referenzkennzeichen		
• gemäß DIN EN 61346-2		P
• gemäß IEC 81346-2:2009		P
Mechanische Daten		
Außendurchmesser des Signalsäulenelements		70 mm
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur während Betrieb		-20 ... +50 °C
Schutzart IP		IP65
Produktfunktion akustisches Signal einstellbar		Ja
Höhe		54 mm
Breite		70 mm
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung		EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
		Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



Sonstige

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA2>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4420-0EA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-0EA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=de



-P



letzte Änderung:

23.12.2020 