

SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2D/T, BU-Typ A1,
Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x
117mm, mit Temperatur-Erfassung



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Typ A1
------------------------	--------

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; LS-Schalter DC 24 V / 10 A mit Auslösecharakteristik Typ B oder C

Stromtragfähigkeit

für P1- und P2-Schiene, max.	10 A
für Prozessklemmen, max.	2 A

Hardware-Ausbau

Temperatursensor	Ja
Potenzialgruppenbildung	
• neue Potenzialgruppe	Ja
• Potenzialgruppe von links weitergeführt	Nein

Potenzialtrennung

zwischen den Potenzialgruppen	Ja
-------------------------------	----

Isolation

Isolation geprüft mit	DC 707 V (Type Test)
Zubehör	
Farbkodierschilder	
• für Prozessklemmen	CC00 bis CC09
• für AUX-Klemmen	nicht vorhanden
• für Zusatzklemmen	nicht vorhanden
Anschluss technik	
Klemmen	
• Klemmentyp	Push-In Klemme
• Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²; AWG 26
• Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²; AWG 14
• Anzahl der Prozessklemmen zum Peripheriemodul	16
• Anzahl der Klemmen zur AUX-Schiene	0
• Anzahl Zusatzklemmen	0
• Anzahl Klemmen mit Verbindung zur P1- und P2-Schiene	2
Maße	
Breite	15 mm
Höhe	117 mm
Tiefe	35 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	40 g
letzte Änderung:	17.07.2018