
DATENBLATT - EVG-2PHAS/6MODUL



Phasenschiene, 2Ph, 10qmm, Gabel, 6TE

Typ	**EVG-2PHAS/6MODUL**
Katalog Nr.	**215642**

Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion			Stromschiene
Grundfunktion Zubehör			Sammelschiene für kleinen Leistungsschalter Sammelschiene für Fehlerstromschutzeinrichtungen Sammelschiene für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtung
Sammelschienentyp			2-phasig
Sortiment			EVG

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])

Anzahl der Phasen			2
Polzahl			2
Geeignet für Anzahl Geräte			3
Teilungsmaß		mm	0
Querschnitt		mm^2	10
Länge		mm	103
Anzahl der Teilungseinheiten			6
Bemessungsdauerstrom Iu		A	63
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Gabel
Isoliert			ja
Bemessungsstoßspannung		kV	4
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq		kA	25
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue		V	500
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw		kA	0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter			nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter			nein

© 06/2021 by Eaton Industries GmbH