


Hauptschalter, 2p, 400V, 63A
Typ IS-63/2
Katalog Nr. 276275
Alternate Catalog No. IS-63/2

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

Grundfunktion			Hauptlasttrennschalter
Anzahl der Pole			2-polig
Anwendung			Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom	I_n	A	63
Sortiment			IS
Schaltzeichen			

Technische Daten

Elektrisch

Normen und Bestimmungen			EN 45545-2; IEC 61373
-------------------------	--	--	-----------------------

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I_n	A	63
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P_{vid}	W	1.9
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P_{vid}	W	3.5
Verlustleistung statisch, stromunabhängig	P_{vs}	W	0
Verlustleistungsabgabevermögen	P_{ve}	W	0
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	40

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Schaltfunktion			sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer			2
Anzahl der Kontakte als Öffner			2
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Polzahl			2
Bemessungsstrom		A	63
Bemessungsspannung		V	240
Min. Bemessungsspannung		V	240

Bemessungsabschaltvermögen		kA	12.5
Kurzschlussfestigkeit (Icw)		kA	2
Spannungsart			AC
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113)			nein
Mit Signallampe			nein
Farbe der Kalotte			
Leuchtmittel			
Lampensockel			
Max. Lampenleistung		W	0
Breite in Teilungseinheiten			2
Einbautiefe		mm	69.5
Schutzart (IP)			IP40

Abmessungen

