

Temperaturscanner HG Scan HG 2520 E

EAN 4007841 007690



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Volle Temperatur-Kontrolle beim Arbeiten mit temperatursensiblen Werkstücken. Der HG Scan PRO erfasst die Temperatur auf der Werkstückoberfläche mittels Infrarotmessung. Ideale Abstandsfestlegung durch Laser. Akustische sowie optische Warnung bei Über- oder Unterschreitung der optimalen Temperatur. Temperaturerfassungsbereich 0 – 300 °C, Einstellung in 10 °C Schritten. Passend für Heißluftgebläse HG 2520 E.

Technische Daten

Temperaturerfassungsbereich	0-300°C, Einstellung in 10°C Schritten
Temperaturerkennung	über Sensor
Optimaler Abstand zum Werkstück	10 cm
Bereichsmarkierung	mit LED-Lichtstrahl
Emissionswert	frei wählbar, einstellbar von 0,10 bis 0,99

Versorgungsspannung Detail	über das Heißluftgebläse
Abmessungen (L x B x H)	88 x 57 x 77 mm
VPE1, Nettogewicht	0,105 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841007690

Zubehör

EAN 4007841 073114	PVC-Kunststoff-Schweißdraht
--------------------	-----------------------------