


## Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP® TOPJOB® S; 6 (10) mm<sup>2</sup>; Serie 2106


### Technische Daten

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 0,5 ... 6 (10) mm <sup>2</sup> ①  | 20 ... 8 AWG |
| 800 V/8 kV/3 ②                    |              |
| I <sub>N</sub> 41 A (55 A)        |              |
| Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch |              |
| 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch |              |



### Technische Daten

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 0,5 ... 6 (10) mm <sup>2</sup> ①  | 20 ... 8 AWG |
| 800 V/8 kV/3 ②                    |              |
| I <sub>N</sub> 41 A (55 A)        |              |
| Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch |              |
| 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch |              |



① anschließbar: 0,5 ... 10 mm<sup>2</sup> „e + f“;  
direkt steckbar: 1 ... 10 mm<sup>2</sup> „e“  
und 1,5 ... 6 mm<sup>2</sup>  
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“

② 800 V = Bemessungsspannung  
8 kV = Bemessungsstoßspannung  
3 = Verschmutzungsgrad

③ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

» Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:  
Brücker, ab Seite 149  
Prüfzubehör, ab Seite 142  
Beschriftung, ab Seite 230

» Zulassungsdaten  
siehe [www.wago.com](http://www.wago.com)

### 2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

| Farbe  | Bestellnr.  | VPE |
|--------|-------------|-----|
| ○ grau | 2106-1201   | 25  |
| ● blau | 2106-1204 ④ | 25  |

### 3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

| Farbe  | Bestellnr.  | VPE |
|--------|-------------|-----|
| ○ grau | 2106-1301   | 25  |
| ● blau | 2106-1304 ④ | 25  |

### 2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| ● grün-gelb | 2106-1207 | 25 |
|-------------|-----------|----|

### 3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

|             |           |    |
|-------------|-----------|----|
| ● grün-gelb | 2106-1307 | 25 |
|-------------|-----------|----|

### Zubehör; artikelspezifisch

#### Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| orange | 2106-1292 | 100 (25) |
| grau   | 2106-1291 | 100 (25) |

### Zubehör; artikelspezifisch

#### Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| orange | 2106-1392 | 100 (25) |
| grau   | 2106-1391 | 100 (25) |

### Zubehör; Serie 2106

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

#### Kammbrücker; isoliert; I<sub>N</sub> 41 A; lichtgrau

|  |        |          |    |
|--|--------|----------|----|
|  | 2-fach | 2006-402 | 25 |
|  | 3-fach | 2006-403 | 25 |
|  | 4-fach | 2006-404 | 25 |
|  | 5-fach | 2006-405 | 25 |

#### Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung

|  |      |          |    |
|--|------|----------|----|
|  | grau | 2006-191 | 25 |
|--|------|----------|----|

#### Kammbrücker; isoliert; I<sub>N</sub> 41 A; lichtgrau

|  |             |          |    |
|--|-------------|----------|----|
|  | von 1 auf 3 | 2006-433 | 25 |
|  | von 1 auf 4 | 2006-434 | 25 |
|  | von 1 auf 5 | 2006-435 | 25 |

#### Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückererschlitze

|  |      |          |         |
|--|------|----------|---------|
|  | grau | 2006-511 | 50 (25) |
|--|------|----------|---------|

#### Sternbrücker; isoliert; I<sub>N</sub> = I<sub>N</sub> Klemme; lichtgrau

|  |       |                  |    |
|--|-------|------------------|----|
|  | 1-3-5 | 2006-405/011-000 | 25 |
|--|-------|------------------|----|

#### Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
|  | grau | 2009-174 | 100 (25) |
|--|------|----------|----------|

#### Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

|  |      |          |          |
|--|------|----------|----------|
|  | gelb | 2006-115 | 100 (25) |
|--|------|----------|----------|

#### Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

|  |      |          |   |
|--|------|----------|---|
|  | weiß | 2009-110 | 1 |
|--|------|----------|---|

#### WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

|  |            |          |   |
|--|------------|----------|---|
|  | unbedruckt | 793-5501 | 5 |
|--|------------|----------|---|