


Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP® TOPJOB® S; 2,5 (4) mm²; Serie 2102

Technische Daten

0,25 ... 2,5 (4) mm ² ①	22 ... 12 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2102-1201	50
● blau	2102-1204 ③	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
● grün-gelb	2102-1207	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2102-1292	100 (25)
grau	2102-1291	100 (25)

Zubehör; Serie 2102

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 ... 0,5 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 ... 1 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

Farbe	Bestellnr.	VPE
gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

Fachzahl	Bestellnr.	VPE
2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau


Bestellnr.	VPE
1-2-3-4-5-6 2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

Bestellnr.	VPE
1-3-5 2002-405/011-000	25

Technische Daten

0,25 ... 2,5 (4) mm ² ①	22 ... 12 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 24 A (30 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2102-1301	50
● blau	2102-1304 ③	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
● grün-gelb	2102-1307	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2102-1392	100 (25)
grau	2102-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2102

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

Bestellnr.	VPE
von 1 auf 3 2002-433	25
von 1 auf 4 2002-434	25
von 1 auf 5 2002-435	25
von 1 auf 6 2002-436	25
von 1 auf 7 2002-437	25
von 1 auf 8 2002-438	25
von 1 auf 9 2002-439	25
von 1 auf 10 2002-440	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

Fachzahl	Bestellnr.	VPE
2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

Fachzahl	Bestellnr.	VPE
5-fach	2002-415	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

Länge	Bestellnr.	VPE
L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

① anschließbar: 0,25 ... 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,75 ... 4 mm² „e“
und 0,75 ... 2,5 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“

② 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

③ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

» Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:

Brücker, ab Seite 146
Prüfzubehör, ab Seite 140
Beschriftung, ab Seite 230

» Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2102

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/
Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

Fachzahl	Bestellnr.	VPE
2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

Bestellnr.	VPE
1-3 2002-473/011-000	25
1-3-5 2002-475/011-000	25
1-3-5-7 2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9 2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11 2002-481/011-000	25

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückererschlitze

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-511	100 (25)

TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-611	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 ... 5,2 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	2009-110	1

WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

Bestellnr.	VPE
unbedruckt 793-5501	5