



Stromwandler 250/1A, 5VA KL1,0

Ausführung		
Produkt-Markename	SENTRON	
Produkt-Bezeichnung	Stromwandler	
Ausführung des Produkts	Aufsteckstromwandler	
Betriebsscheinleistung / Bemessungswert	5 VA	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Strom		
Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors	FS 5	
<ul style="list-style-type: none"> • Verhältnis Eingangsstrom/Ausgangsstrom • Strom / am Ausgang / Bemessungswert • Strom / am Eingang / Bemessungswert 	250/1 1 A 250 A	
Genauigkeitsklasse / des Stromwandlers	Klasse 1	
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Ausgang	Schraubanschluss	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	78,5 mm	
Höhe der Öffnung	30 mm	
Breite	60 mm	
Breite / der durchsteckbaren Stromschiene / bei 1 Stromschiene / maximal	30 mm	
Breite / der durchsteckbaren Stromschiene / bei 2 Stromschienen / maximal	30 mm	
Tiefe	65 mm	
Befestigungsart	Schraubbefestigung	
Durchmesser / der Durchführungsöffnung	28 mm	
Außendurchmesser / des durchsteckbaren Leiters / maximal	28 mm	
Nettogewicht	433 g	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-30 °C 55 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	T	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4NC5223-0CE21>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4NC5223-0CE21>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4NC5223-0CE21

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



