

SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul DQ 8xDC 24V/2A HF; 8 Kanäle in Gruppen zu 8; 8A pro Gruppe; Diagnose; Ersatzwert



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	DQ 8x24VDC/2A HF
HW-Funktionsstand	FS01
Firmware-Version	V2.1.0
• FW-Update möglich	Ja
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja; I&M0 bis I&M3
Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V13 SP1 / -
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	V5.5 SP3 / -
• PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision	V1.0 / V5.1
• PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision	V2.3 / -
Betriebsart	
• DQ	Ja
• DQ mit Energiesparfunktion	Ja; applikativ
• PWM	Ja

- Oversampling
- MSO

Nein

Ja

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Verpolschutz	Ja; durch interne Absicherung mit 10 A je Gruppe

Eingangsstrom

Stromaufnahme, max.	40 mA; 20 mA je Gruppe, kein Ausgang aktiviert.
---------------------	---

Ausgangsspannung

Nennwert (DC)	24 V
---------------	------

Leistung

Leistungsentnahme aus dem Rückwandbus	0,9 W
---------------------------------------	-------

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	5,6 W; 6,8 W bei PWM-Betrieb
-----------------------	------------------------------

Digitalausgaben

Art des Digitalausgangs	Transistor
Anzahl der Ausgänge	8
P-schaltend	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
• Ansprechschwelle, typ.	3 A
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf	-17 V
Ansteuern eines Digitaleingangs	Ja

Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar

• frei nutzbarer Digitalausgang	Ja
• PWM-Ausgang	Ja
— Anzahl, max.	2
— Periodendauer parametrierbar	Ja; 2 ... 100 ms kontinuierlich
— Einschaltdauer, min.	0 %
— Einschaltdauer, max.	100 %
— Auflösung der Einschaltdauer	0,1 %
— Mindestimpulsdauer	300 µs

Schaltvermögen der Ausgänge

• bei Lampenlast, max.	10 W
------------------------	------

Lastwiderstandsbereich

• untere Grenze	12 Ω
• obere Grenze	4 kΩ

Ausgangsspannung

• für Signal "1", min.	L+ (-0,8 V)
------------------------	-------------

Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A
• für Signal "1" zulässiger Bereich, max.	2,4 A; Beachte Deratingangabe bei PWM-Betrieb
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last	
• "0" nach "1", typ.	80 µs
• "0" nach "1", max.	100 µs
• "1" nach "0", typ.	300 µs
• "1" nach "0", max.	500 µs
Parallelschalten von zwei Ausgängen	
• für logische Verknüpfungen	Ja
• zur Leistungserhöhung	Nein
• zur redundanten Ansteuerung einer Last	Ja
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz; bei PWM-Betrieb: 500 Hz
• bei induktiver Last, max.	0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; max. 500 Hz bei PWM-Betrieb nur mit externer Beschaltung; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• bei Lampenlast, max.	10 Hz
Summenstrom der Ausgänge	
• Strom je Kanal, max.	2 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Gruppe, max.	8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
• Strom je Modul, max.	16 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch
Leitungslänge	
• geschirmt, max.	1 000 m
• ungeschirmt, max.	600 m
Taktsynchronität	
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme synchronisiert)	Nein
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Ja
Ersatzwerte aufschaltbar	Ja
Alarmer	
• Diagnosealarm	Ja
Diagnosemeldungen	
• Überwachung der Versorgungsspannung	Ja
• Drahtbruch	Nein
• Kurzschluss	Ja
• Sammelfehler	Ja
Diagnoseanzeige LED	
• RUN-LED	Ja; grüne LED
• ERROR-LED	Ja; rote LED

- Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED)
- Kanalstatusanzeige
- für Kanaldiagnose
- für Moduldiagnose

Ja; grüne LED

Ja; grüne LED

Ja; rote LED

Ja; rote LED

Potenzialtrennung

Potenzialtrennung Kanäle

- zwischen den Kanälen
- zwischen den Kanälen, in Gruppen zu
- zwischen den Kanälen und Rückwandbus

Nein

4

Ja

Isolation

Isolation geprüft mit

DC 707 V (Type Test)

Dezentraler Betrieb

priorisierter Hochlauf

Ja

Maße

Breite

Höhe

Tiefe

35 mm

147 mm

129 mm

Gewichte

Gewicht, ca.

240 g

letzte Änderung:

17.07.2018