



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3546-0FB21-1FB0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Elektrische Daten

Betriebsspannung über

Externe Stromversorgung DC 24 V

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl 6 (nicht potenzialgetrennt)

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl 3 (optional zu sicheren Eingängen parametrierbar)

Digitalausgänge

Anzahl 2 (0,5 A, gespeist über geschaltete DC 24 V, potenzialgetrennt)

Digitalausgänge-Fail Safe

Anzahl 1 (optional zu sicherem Digitalausgang parametrierbar)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max. 95 % bei 40 °C (104 °F); RH, Betauung nicht zulässig

Kommunikation

Kommunikation PROFINET, PROFIsave

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar Ja

U/f mit Flusstromregelung (FCC) Ja

Vector-Regelung, geberlos Ja

Technologie

Positionierfunktionalität Ja

Ausführung der Schnittstelle Push Pull-Stecker

Mechanische Daten

Schutzart IP65 / UL Type 3

Nettogewicht 1,3 kg (2,87 lb)

Breite 153 mm (6,02 in)

Höhe 208 mm (8,19 in)

Tiefe 118 mm (4,65 in)

Normen

Normen-Konformität UL 508C (UL-Listennummer E121068), cUL, CE, RCM

CE-Kennzeichen Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU