



Schaltrelais mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 24V

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Schaltrelais
Ausführung des Produkts	mit 4 Schließern
Ausführung der Schaltfunktion	4 S
Allgemeine technische Daten	
Arbeitsbereichsfaktor / der Steuerspannung_1	0,8
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	50 000
Potenzialtrennung / zwischen Magnetspule und Kontakt	Ja
Schaltspannung / der Kontakte / bei AC / minimal	10 V
Schaltstrom / bei AC / je Kontakt / minimal	100 mA
Verlustleistung [V·A] / der Magnetspule / bei Impuls / Bemessungswert	6 VA
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Steuerspannung / bei AC / Bemessungswert / maximal	24 V
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	4 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• minimal	400 V
• maximal	400 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	400 V
Spannungsart / der Versorgungsspannung	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Scheinleistung	
• bei Leuchtstofflampe last unkomponiert	400 VA
Schaltvermögen Strom / bei cos phi 0,6	16 A
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampe last	1 200 W
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	1 W
• bei 16 A / je Kontakt / Bemessungswert	1 W
• der Magnetspule / bei Impuls / Bemessungswert	4,8 W
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	50 Hz
Betriebsstrom	

• Bemessungswert	16 A	
• bei cos phi 0,6 ... 1 / Bemessungswert	16 A	
<b>Steuerstromkreis</b>		
Spannungsart		
• der Steuerspannung_1	AC	
Steuerspannung		
• _1 / Anfangswert	24 V	
• _1 / Endwert	24 V	
Steuerspannungsfrequenz		
• _1 / Anfangswert	50 Hz	
• _1 / Endwert	50 Hz	
Arbeitsbereichsfaktor / der Steuerspannung_2	1,1	
Anzahl der Öffner	0	
Anzahl der Schließer	4	
Anzahl der Wechsler	0	
<b>Produktfunktion</b>		
Produktfunktion / direkte Bedienung	Ja	
<b>Eingänge Ausgänge</b>		
Ausführung des Relais	teilelektronisch	
<b>Anzahl</b>		
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1	
<b>Anschlüsse</b>		
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung		
• minimal	1 mm <sup>2</sup>	
• maximal	6 mm <sup>2</sup>	
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter		
• minimal	1 mm <sup>2</sup>	
• maximal	6 mm <sup>2</sup>	
<b>Mechanischer Aufbau</b>		
Breite der Öffnung / der Kontakte	1,2 mm	
Einbautiefe	90 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2	
Befestigungsart	DIN-Schiene	
Einbaulage	beliebig	
einzuhaltender Abstand / zu spannungsführenden Teilen	6 mm	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-10 °C	
• maximal	40 °C	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

**Sonstige**

[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

**Weitere Informationen**

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT4204-2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT4204-2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT4204-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT4204-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



