



Leistungsschütz, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V 1 S, AC 24 V, 50 / 60 Hz 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss

|                                                                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produkt-Markenname</b>                                                                          | SIRIUS                     |
| <b>Produkt-Bezeichnung</b>                                                                         | Leistungsschütz            |
| <b>Produkttyp-Bezeichnung</b>                                                                      | 3RT2                       |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                                                                 |                            |
| <b>Baugröße des Schützes</b>                                                                       | S00                        |
| <b>Produkterweiterung</b>                                                                          |                            |
| • Funktionsmodul für Kommunikation                                                                 | Nein                       |
| • Hilfsschalter                                                                                    | Ja                         |
| <b>Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom</b>                                                |                            |
| • bei AC bei warmem Betriebszustand                                                                | 3,6 W                      |
| • bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol                                                         | 1,2 W                      |
| • ohne Laststromanteil typisch                                                                     | 5,7 W                      |
| <b>Isolationsspannung</b>                                                                          |                            |
| • des Hauptstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                                    | 690 V                      |
| • des Hilfsstromkreises bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert                                    | 690 V                      |
| <b>Stoßspannungsfestigkeit</b>                                                                     |                            |
| • des Hauptstromkreises Bemessungswert                                                             | 6 kV                       |
| • des Hilfsstromkreises Bemessungswert                                                             | 6 kV                       |
| maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 | 400 V                      |
| <b>Schockfestigkeit bei Rechteckstoß</b>                                                           |                            |
| • bei AC                                                                                           | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms  |
| <b>Schockfestigkeit bei Sinusstoß</b>                                                              |                            |
| • bei AC                                                                                           | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                                                      |                            |
| • des Schützes typisch                                                                             | 30 000 000                 |
| • des Schützes mit aufgesetztem elektronikgerechtem Hilfsschalterblock typisch                     | 5 000 000                  |
| • des Schützes mit aufgesetztem Hilfsschalterblock typisch                                         | 10 000 000                 |
| <b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>                                                  | Q                          |
| <b>RoHS-Richtlinie (Datum)</b>                                                                     | 01.10.2009                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                        |                            |
| Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal                                                          | 2 000 m                    |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                                                         |                            |
| • während Betrieb                                                                                  | -25 ... +60 °C             |
| • während Lagerung                                                                                 | -55 ... +80 °C             |
| <b>relative Luftfeuchte minimal</b>                                                                | 10 %                       |
| <b>relative Luftfeuchte bei 55 °C gemäß IEC 60068-2-30</b>                                         | 95 %                       |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>maximal</b>                                                          |                   |
| <b>Hauptstromkreis</b>                                                  |                   |
| <b>Polzahl für Hauptstromkreis</b>                                      | 3                 |
| <b>Anzahl der Schließer für Hauptkontakte</b>                           | 3                 |
| <b>Betriebsspannung</b>                                                 |                   |
| • bei AC-3 Bemessungswert maximal                                       | 690 V             |
| • bei AC-3e Bemessungswert maximal                                      | 690 V             |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                    |                   |
| • bei AC-1 bei 400 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert       | 22 A              |
| • bei AC-1                                                              |                   |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C Bemessungswert                | 22 A              |
| — bis 690 V bei Umgebungstemperatur 60 °C Bemessungswert                | 20 A              |
| • bei AC-3                                                              |                   |
| — bei 400 V Bemessungswert                                              | 12 A              |
| — bei 500 V Bemessungswert                                              | 9,2 A             |
| — bei 690 V Bemessungswert                                              | 6,7 A             |
| • bei AC-3e                                                             |                   |
| — bei 400 V Bemessungswert                                              | 12 A              |
| — bei 500 V Bemessungswert                                              | 9,2 A             |
| — bei 690 V Bemessungswert                                              | 6,7 A             |
| • bei AC-4 bei 400 V Bemessungswert                                     | 8,5 A             |
| • bei AC-5a bis 690 V Bemessungswert                                    | 19,4 A            |
| • bei AC-5b bis 400 V Bemessungswert                                    | 9,9 A             |
| • bei AC-6a                                                             |                   |
| — bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert                   | 7,2 A             |
| — bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert                   | 7,2 A             |
| — bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert                   | 7,2 A             |
| — bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert                   | 6,7 A             |
| • bei AC-6a                                                             |                   |
| — bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert                   | 4,8 A             |
| — bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert                   | 4,8 A             |
| — bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert                   | 4,8 A             |
| — bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert                   | 4,8 A             |
| Mindestquerschnitt im Hauptstromkreis bei maximalem AC-1 Bemessungswert | 4 mm <sup>2</sup> |
| <b>Betriebsstrom für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>               |                   |
| • bei 400 V Bemessungswert                                              | 4,1 A             |
| • bei 690 V Bemessungswert                                              | 3,3 A             |
| <b>Betriebsstrom</b>                                                    |                   |
| • <b>bei 1 Strombahn bei DC-1</b>                                       |                   |
| — bei 24 V Bemessungswert                                               | 20 A              |
| — bei 110 V Bemessungswert                                              | 2,1 A             |
| — bei 220 V Bemessungswert                                              | 0,8 A             |
| — bei 440 V Bemessungswert                                              | 0,6 A             |
| — bei 600 V Bemessungswert                                              | 0,6 A             |
| • <b>bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-1</b>                            |                   |
| — bei 24 V Bemessungswert                                               | 20 A              |
| — bei 110 V Bemessungswert                                              | 12 A              |
| — bei 220 V Bemessungswert                                              | 1,6 A             |
| — bei 440 V Bemessungswert                                              | 0,8 A             |
| — bei 600 V Bemessungswert                                              | 0,7 A             |
| • <b>bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-1</b>                            |                   |

|                                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| — bei 24 V Bemessungswert                                           | 20 A                                                                 |
| — bei 110 V Bemessungswert                                          | 20 A                                                                 |
| — bei 220 V Bemessungswert                                          | 20 A                                                                 |
| — bei 440 V Bemessungswert                                          | 1,3 A                                                                |
| — bei 600 V Bemessungswert                                          | 1 A                                                                  |
| • <b>bei 1 Strombahn bei DC-3 bei DC-5</b>                          |                                                                      |
| — bei 24 V Bemessungswert                                           | 20 A                                                                 |
| — bei 110 V Bemessungswert                                          | 0,1 A                                                                |
| • <b>bei 2 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5</b>               |                                                                      |
| — bei 24 V Bemessungswert                                           | 20 A                                                                 |
| — bei 110 V Bemessungswert                                          | 0,35 A                                                               |
| • <b>bei 3 Strombahnen in Reihe bei DC-3 bei DC-5</b>               |                                                                      |
| — bei 24 V Bemessungswert                                           | 20 A                                                                 |
| — bei 110 V Bemessungswert                                          | 20 A                                                                 |
| — bei 220 V Bemessungswert                                          | 1,5 A                                                                |
| — bei 440 V Bemessungswert                                          | 0,2 A                                                                |
| — bei 600 V Bemessungswert                                          | 0,2 A                                                                |
| <b>Betriebsleistung</b>                                             |                                                                      |
| • bei AC-3                                                          |                                                                      |
| — bei 230 V Bemessungswert                                          | 3 kW                                                                 |
| — bei 400 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| — bei 500 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| — bei 690 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| • bei AC-3e                                                         |                                                                      |
| — bei 230 V Bemessungswert                                          | 3 kW                                                                 |
| — bei 400 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| — bei 500 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| — bei 690 V Bemessungswert                                          | 5,5 kW                                                               |
| <b>Betriebsleistung für ca. 200000 Schaltspiele bei AC-4</b>        |                                                                      |
| • bei 400 V Bemessungswert                                          | 2 kW                                                                 |
| • bei 690 V Bemessungswert                                          | 2,5 kW                                                               |
| <b>Betriebsscheinleistung bei AC-6a</b>                             |                                                                      |
| • bis 230 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert               | 2,8 kVA                                                              |
| • bis 400 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert               | 4,9 kVA                                                              |
| • bis 500 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert               | 6,2 kVA                                                              |
| • bis 690 V bei Stromscheitelwert n=20 Bemessungswert               | 8 kVA                                                                |
| <b>Betriebsscheinleistung bei AC-6a</b>                             |                                                                      |
| • bis 230 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert               | 1,9 kVA                                                              |
| • bis 400 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert               | 3,3 kVA                                                              |
| • bis 500 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert               | 4,1 kVA                                                              |
| • bis 690 V bei Stromscheitelwert n=30 Bemessungswert               | 5,7 kVA                                                              |
| <b>Kurzzeitstromfestigkeit bei kaltem Betriebszustand bis 40 °C</b> |                                                                      |
| • befristet auf 1 s stromlos schaltend maximal                      | 200 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| • befristet auf 5 s stromlos schaltend maximal                      | 123 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden |
| • befristet auf 10 s stromlos schaltend maximal                     | 96 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden  |
| • befristet auf 30 s stromlos schaltend maximal                     | 74 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden  |
| • befristet auf 60 s stromlos schaltend maximal                     | 61 A; Mindestquerschnitt entsprechend AC-1 Bemessungswert verwenden  |
| <b>Leerschalthäufigkeit</b>                                         |                                                                      |
| • bei AC                                                            | 10 000 1/h                                                           |

|                                                                                             |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Schalthäufigkeit</b>                                                                     |                                              |
| • bei AC-1 maximal                                                                          | 1 000 1/h                                    |
| • bei AC-2 maximal                                                                          | 750 1/h                                      |
| • bei AC-3 maximal                                                                          | 750 1/h                                      |
| • bei AC-3e maximal                                                                         | 750 1/h                                      |
| • bei AC-4 maximal                                                                          | 250 1/h                                      |
| <b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>                                                        |                                              |
| <b>Spannungsart der Steuerspeisespannung</b>                                                | AC                                           |
| <b>Steuerspeisespannung bei AC</b>                                                          |                                              |
| • bei 50 Hz Bemessungswert                                                                  | 24 V                                         |
| • bei 60 Hz Bemessungswert                                                                  | 24 V                                         |
| <b>Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung<br/>Bemessungswert der Magnetspule bei AC</b> |                                              |
| • bei 50 Hz                                                                                 | 0,8 ... 1,1                                  |
| • bei 60 Hz                                                                                 | 0,85 ... 1,1                                 |
| <b>Anzugsscheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                                          |                                              |
| • bei 50 Hz                                                                                 | 37 VA                                        |
| • bei 60 Hz                                                                                 | 33 VA                                        |
| <b>Leistungsfaktor induktiv bei Anzugsleistung der Spule</b>                                |                                              |
| • bei 50 Hz                                                                                 | 0,8                                          |
| • bei 60 Hz                                                                                 | 0,75                                         |
| <b>Haltescheinleistung der Magnetspule bei AC</b>                                           |                                              |
| • bei 50 Hz                                                                                 | 5,7 VA                                       |
| • bei 60 Hz                                                                                 | 4,4 VA                                       |
| <b>Leistungsfaktor induktiv bei Halteleistung der Spule</b>                                 |                                              |
| • bei 50 Hz                                                                                 | 0,25                                         |
| • bei 60 Hz                                                                                 | 0,25                                         |
| <b>Schließverzögerung</b>                                                                   |                                              |
| • bei AC                                                                                    | 9 ... 35 ms                                  |
| <b>Öffnungsverzögerung</b>                                                                  |                                              |
| • bei AC                                                                                    | 7 ... 13 ms                                  |
| <b>Lichtbogendauer</b>                                                                      | 10 ... 15 ms                                 |
| <b>Ausführung der Ansteuerung des Schaltantriebs</b>                                        | Standard A1 - A2                             |
| <b>Hilfsstromkreis</b>                                                                      |                                              |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzüglich schaltend                               | 1                                            |
| Betriebsstrom bei AC-12 maximal                                                             | 10 A                                         |
| <b>Betriebsstrom bei AC-15</b>                                                              |                                              |
| • bei 230 V Bemessungswert                                                                  | 10 A                                         |
| • bei 400 V Bemessungswert                                                                  | 3 A                                          |
| • bei 500 V Bemessungswert                                                                  | 2 A                                          |
| • bei 690 V Bemessungswert                                                                  | 1 A                                          |
| <b>Betriebsstrom bei DC-12</b>                                                              |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                                                                   | 10 A                                         |
| • bei 48 V Bemessungswert                                                                   | 6 A                                          |
| • bei 60 V Bemessungswert                                                                   | 6 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                                                                  | 3 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                                                                  | 2 A                                          |
| • bei 220 V Bemessungswert                                                                  | 1 A                                          |
| • bei 600 V Bemessungswert                                                                  | 0,15 A                                       |
| <b>Betriebsstrom bei DC-13</b>                                                              |                                              |
| • bei 24 V Bemessungswert                                                                   | 10 A                                         |
| • bei 48 V Bemessungswert                                                                   | 2 A                                          |
| • bei 60 V Bemessungswert                                                                   | 2 A                                          |
| • bei 110 V Bemessungswert                                                                  | 1 A                                          |
| • bei 125 V Bemessungswert                                                                  | 0,9 A                                        |
| • bei 220 V Bemessungswert                                                                  | 0,3 A                                        |
| • bei 600 V Bemessungswert                                                                  | 0,1 A                                        |
| <b>Kontaktzuverlässigkeit der Hilfskontakte</b>                                             | Eine Fehlschaltung pro 100 Mio. (17 V, 1 mA) |
| <b>UL/CSA Bemessungsdaten</b>                                                               |                                              |

|                                                           |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor</b>  |                                                                                                                    |
| • bei 480 V Bemessungswert                                | 11 A                                                                                                               |
| • bei 600 V Bemessungswert                                | 11 A                                                                                                               |
| <b>abgegebene mechanische Leistung [hp]</b>               |                                                                                                                    |
| • für 1-phasigen Drehstrommotor                           |                                                                                                                    |
| — bei 110/120 V Bemessungswert                            | 0,5 hp                                                                                                             |
| — bei 230 V Bemessungswert                                | 2 hp                                                                                                               |
| • für 3-phasigen Drehstrommotor                           |                                                                                                                    |
| — bei 200/208 V Bemessungswert                            | 3 hp                                                                                                               |
| — bei 220/230 V Bemessungswert                            | 3 hp                                                                                                               |
| — bei 460/480 V Bemessungswert                            | 7,5 hp                                                                                                             |
| — bei 575/600 V Bemessungswert                            | 10 hp                                                                                                              |
| <b>Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL</b>    | A600 / Q600                                                                                                        |
| <b>Kurzschluss-Schutz</b>                                 |                                                                                                                    |
| <b>Ausführung des Sicherungseinsatzes</b>                 |                                                                                                                    |
| • für Kurzschlussschutz des Hauptstromkreises             |                                                                                                                    |
| — bei Zuordnungsart 1 erforderlich                        | gG: 50A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)                                                  |
| — bei Zuordnungsart 2 erforderlich                        | gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA)                                               |
| • für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich   | gG: 10 A (500 V, 1 kA)                                                                                             |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>                   |                                                                                                                    |
| <b>Einbaulage</b>                                         | bei senkrechter Montageebene +/-180° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar |
| <b>Befestigungsart</b>                                    | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715                                             |
| • Reiheneinbau                                            | Ja                                                                                                                 |
| <b>Höhe</b>                                               | 58 mm                                                                                                              |
| <b>Breite</b>                                             | 45 mm                                                                                                              |
| <b>Tiefe</b>                                              | 73 mm                                                                                                              |
| <b>einzuhaltender Abstand</b>                             |                                                                                                                    |
| • bei Reihenmontage                                       |                                                                                                                    |
| — vorwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — aufwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — abwärts                                                 | 10 mm                                                                                                              |
| — seitwärts                                               | 0 mm                                                                                                               |
| • zu geerdeten Teilen                                     |                                                                                                                    |
| — vorwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — aufwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — seitwärts                                               | 6 mm                                                                                                               |
| — abwärts                                                 | 10 mm                                                                                                              |
| • zu spannungsführenden Teilen                            |                                                                                                                    |
| — vorwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — aufwärts                                                | 10 mm                                                                                                              |
| — abwärts                                                 | 10 mm                                                                                                              |
| — seitwärts                                               | 6 mm                                                                                                               |
| <b>Anschlüsse/ Klemmen</b>                                |                                                                                                                    |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>            |                                                                                                                    |
| • für Hauptstromkreis                                     | Schraubanschluss                                                                                                   |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis                         | Schraubanschluss                                                                                                   |
| • am Schütz für Hilfskontakte                             | Schraubanschluss                                                                                                   |
| • der Magnetspule                                         | Schraubanschluss                                                                                                   |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>          |                                                                                                                    |
| • für Hauptkontakte                                       |                                                                                                                    |
| — eindrätig                                               | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²                                                              |
| — eindrätig oder mehrdrätig                               | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm²                                                              |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung                       | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)                                                                        |
| • bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte                     | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                                                                              |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte</b> |                                                                                                                    |
| • eindrätig                                               | 0,5 ... 4 mm²                                                                                                      |
| • mehrdrätig                                              | 0,5 ... 4 mm²                                                                                                      |

|                                                                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| • feindrätig mit Aderendbearbeitung                              | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt für Hilfskontakte</b>        |                                                                                             |
| • eindrätig oder mehrdrätig                                      | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                   |
| • feindrätig mit Aderendbearbeitung                              | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>                 |                                                                                             |
| • für Hilfskontakte                                              |                                                                                             |
| — eindrätig oder mehrdrätig                                      | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 2x 4 mm <sup>2</sup> |
| — feindrätig mit Aderendbearbeitung                              | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )                       |
| • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte                            | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12                                                       |
| <b>AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt</b> |                                                                                             |
| • für Hauptkontakte                                              | 20 ... 12                                                                                   |
| • für Hilfskontakte                                              | 20 ... 12                                                                                   |

#### Sicherheitsrelevante Kenngrößen

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                          |                                                  |
| • Spiegelkontakt gemäß IEC 60947-4-1                            | Ja; mit 3RH29                                    |
| B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920              | 1 000 000                                        |
| <b>Anteil gefährbringender Ausfälle</b>                         |                                                  |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                 | 40 %                                             |
| • bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                     | 73 %                                             |
| Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 100 FIT                                          |
| <b>Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529</b>                 | IP20                                             |
| <b>Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529</b>             | fingersicher bei senkrechter Berührung von vorne |
| <b>Eignung zur Verwendung</b>                                   |                                                  |
| • sicherheitsgerichtetes Ausschalten                            | Ja                                               |

#### Approbationen/ Zertifikate

#### allgemeine Produktzulassung



[Bestätigungen](#)



[KC](#)



| EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

#### Marine / Schiffbau



#### Marine / Schiffbau Sonstige



[Bestätigungen](#)



VDE

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2017-1AB01>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2017-1AB01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2017-1AB01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2017-1AB01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2017-1AB01&lang=de)

Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2017-1AB01/char>

Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2017-1AB01&objecttype=14&gridview=view1>



