



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3244-0BB12-1BA1

Kunden-Auftrags-Nr. :

Item-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Komm.-Nr. :

Angebots-Nr. :

Projekt :

Bemerkung :

Elektrische Daten

Betriebsspannung über

Das Powermodul DC 24 V

Externe Stromversorgung DC 20 ... 29 V

Stromaufnahme, max. 0,50 A

Verlustleistung 5,50 W

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl 6

Schaltpegel: 0 → 1 11 V

Schaltpegel: 1 → 0 5 V

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl 1 (Nutzung von 2 × DI Standard)

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler 2

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl 2 (Differenz-Eingang)

Analogausgänge

Anzahl 2 (potenzialbezogener Ausgang)

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt 0,05 ... 1,50 mm² (28 ... 16 AWG)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Betrieb -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max. 95 %

Kommunikation

Kommunikation RS485

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar Ja

U/f mit Flussstromregelung (FCC) Ja

U/f ECO linear / quadratisch Ja

Vector-Regelung, geberlos Ja

Vector-Regelung, mit Geber Nein

Drehmomentenregelung, geberlos Ja

Drehmomentenregelung, mit Geber Nein

Normen

Normen-Konformität CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47

CE-Kennzeichen Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Nettogewicht 0,49 kg

Breite 73,0 mm

Höhe 199,0 mm

Tiefe 46,0 mm