



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3211-1NE23-8AG1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V \pm 10 %
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz
Bemessungsstrom (LO)	39,20 A
Bemessungsstrom (HO)	33,00 A

Ausgang

Phasenzahl	3 AC
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom (LO)	38,00 A
Bemessungsstrom (HO)	32,00 A
Ausgangsstrom, max.	64,00 A
Bemessungsleistung IEC 400V (LO)	18,50 kW
Bemessungsleistung NEC 480V (LO)	25,00 hp
Bemessungsleistung IEC 400V (HO)	15,00 kW
Bemessungsleistung NEC 480V (HO)	20,00 hp
Pulsfrequenz	4 kHz
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)

1,1 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 110 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1,5 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

1,5 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 2 \times Bemessungsausgangsstrom (d. h. 200 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s

Allgemeine tech. Daten

Leistungsfaktor λ	0,90
Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,95
Wirkungsgrad η	0,98
Schalldruckpegel LpA (1m)	65 dB
Verlustleistung	0,45 kW

Umgebungsbedingungen

Kühlung	Interne Luftkühlung
Kühlluftbedarf	0,019 m ³ /s
Aufstellhöhe	1000 m

Umgebungstemperatur

Betrieb LO	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Betrieb HO	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte

Betrieb, max.	95 % RH, Betauung nicht zulässig
---------------	----------------------------------



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3211-1NE23-8AG1

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Baugröße	FSC
Nettogewicht	6,00 kg
Breite	200,0 mm
Höhe	411,0 mm
Tiefe	171,0 mm

Anschlüsse

Netzseitig


Ausführung	Steckbare Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	6,00 ... 16,00 mm ²

Motorseitig

Ausführung	Steckbare Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	10,00 ... 16,00 mm ²

Umrichterverluste nach EN 50598-2*

Wirkungsgradklasse	IE2
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-67,72 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motoränderfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	25 m
Ungeschirmt	100 m

Normen

Normen-Konformität	UL, CE, C-Tick (RCM), KCC
CE-Kennzeichen	Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG