


ESSENTIAL

Ventile

EL serie

18 mm - G1/8

22 mm - G1/4



ESSENTIAL Ventile EL serie 18 mm (G1/8) 22 mm (G1/4)

HOHER DURCHFLUSS

800 NI/min (G1/8) 1700 NI/min (G1/4)

KOMPAKTE BAUWEISE

18 mm (G1/8) 22 mm (G1/4)

KOMPLETTLÖSUNG

5/2 Monostabil/Bistabil

5/3 Mittelstellung geschlossen/Mittelstellung offen/Mittelstellung unter Druck

3/2 NC+3/2 NC

3/2 NC+3/2 NO

3/2 NO+3/2 NO

ROBUST

Metallgehäuse

G1/8




G1/4




EL18F G1/8


EL22F G1/4

Modulgrundplatte aus Technopolymer



Aluminium-Grundplatte







**Austauschbare U6
Spule**
12 - 24 V DC
24 - 110 - 220 V AC



**Handbetätigung
(standard)**
1/2 Stellung Impuls



Montage auf Grundplatte
einfache Einstellung mit 2
Schrauben



Einzelmontage
Seitliche Bohrungen am
Ventilgehäuse



**Traditionelle UNIVER
Technologie**
Der dynamische Schieber
garantiert lange
Lebensdauer und
Zuverlässigkeit




1 ÷ 10 Ventilplätze



EL18F

ESSENTIAL Ventile 18 mm - G1/8



TECHNISCHE MERKMALE

Umgebungstemperatur	-5 ÷ 50 °C
Mediumtemperatur	Max 50 °C
Medium	10 µm gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Schaltssystem	Schieber
Wege/Stellungen	5/2 - 5/3 - 3/2+3/2
Max. Druck	8 bar (elektrische Betätigung) 10 bar (pneumatische Betätigung)
Ansteuerung	elektropneumatisch indirekt, pneumatisch
Rückstellung	mechanische Feder, pneumomechanische Feder, pneumatisch verstärkt, elektrisch verstärkt
Anschlüsse	G1/8
Nenndurchfluss (NI/min)	800 (5/2) 720 (5/3) 720 (3/2+3/2)

KONSTRUKTIONS MERKMALE

Ventilgehäuse	zamak
Dichtungen	Nitrilmischung
Ventilaufsätze	Technopolymer
Grundplatte	Technopolymer/Aluminium
Schieber	Aluminium

ELEKTRISCHE MERKMALE

Pilotventil	Pilotventil U6
Spule	DL serie
Spannung	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 48 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Stromaufnahme	2,5 W 5 VA
Schutzart	IP65
Handbetätigung	1/2 Stellung Impuls

TYPENSCHLÜSSEL


E	L	1	8	F	2	5	0	
		1			2	3	4	5

1 Serie	2 Typ
EL18F = ESSENTIAL Ventile 18 mm - G1/8	2 = 5/2 6 = 3/2+3/2 NC-NC 3 = 5/3 M.g. 7 = 3/2+3/2 NC-NO 4 = 5/3 M.o. 8 = 3/2+3/2 NO-NO 5 = 5/3 M.D.

3 Ansteuerung 14	4 Rückstellung 12	5 Varianten
3 = pneumatisch verstärkt 5 = elektrisch verstärkt DC/AC	0 = pneumomechanische Feder 1 = mechanische Feder 3 = pneumatisch verstärkt 5 = elektrisch verstärkt DC/AC	D = externe Steuerhilfsluft


M.g. = Mittelstellung geschlossen M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung unter Druck

■ Elektrischer einseitiger Impuls




A Handbetätigung

2 - 4 = Verbraucher
14 = Ansteuerung
12 = Rückstellung




Symbol	Typ	Ansteuerung	Rückstellung	Druck bar	Gewicht Kg	Artikelnr.
	5/2	elektrisch verstärkt	pneumomechanische Feder	1,9÷8	0,168	EL18F250
	5/2	elektrisch verstärkt	mechanische Feder	2÷8	0,168	EL18F251

■ Elektrischer beidseitiger Impuls



A Handbetätigung

2 - 4 = Verbraucher
14 = Ansteuerung
12 = Rückstellung




Symbol	Typ	Ansteuerung	Rückstellung	Druck bar	Gewicht Kg	Artikelnr.
	5/2	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1÷8	0,192	EL18F255
	5/3 M.g.	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,9÷8	0,192	EL18F355
	5/3 M.o.	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,9÷8	0,192	EL18F455
	5/3 M.D.	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,9÷8	0,192	EL18F555
	3/2 NC + 3/2 NC	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,5÷8	0,192	EL18F655
	3/2 NC + 3/2 NO	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,5÷8	0,192	EL18F755
	3/2 NO + 3/2 NO	elektrisch verstärkt	elektrisch verstärkt	1,5÷8	0,192	EL18F855

M.g. = Mittelstellung geschlossen M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung unter Druck

Magnetventile werden ohne Spulen und Steckverbinder geliefert.


■ Pneumatischer einseitiger Impuls



2 - 4 = Verbraucher
14 = Ansteuerung
12 = Rückstellung

Symbol	Typ	Ansteuerung	Rückstellung	Druck bar	Gewicht Kg	Artikelnr.
	5/2	pneumatisch verstärkt	pneumomechanische Feder	1,9÷10	0,149	EL18F230
	5/2	pneumatisch verstärkt	mechanische Feder	2÷10	0,149	EL18F231

■ Pneumatischer beidseitiger Impuls




2 - 4 = Verbraucher
14 = Ansteuerung
12 = Rückstellung

Symbol	Typ	Ansteuerung	Rückstellung	Druck bar	Gewicht Kg	Artikelnr.
	5/2	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	0,7÷10	0,154	EL18F233
	5/3 M.g.	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,9÷10	0,154	EL18F333
	5/3 M.o.	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,9÷10	0,154	EL18F433
	5/3 M.D.	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,9÷10	0,154	EL18F533
	3/2 NC + 3/2 NC	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,5÷10	0,154	EL18F633
	3/2 NC + 3/2 NO	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,5÷10	0,154	EL18F733
	3/2 NO + 3/2 NO	pneumatisch verstärkt	pneumatisch verstärkt	1,5÷10	0,154	EL18F833

M.g. = Mittelstellung geschlossen M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung unter Druck


Modulgrundplatte aus Technopolymer




A Handbetätigung

- 1 = Versorgung
 - 2 - 4 = Verbraucher
 - 3 - 5 = Entlüftung
 - 14 = Ansteuerung
 - 12 = Rückstellung
- N = Ventilplatzanzahl


EL18SF300 EL18SF515 EL18SF516 EL18SF518 EL18SF560 EL18SF570



Grundplatte 1 Ventilplatz
Schrauben und Dichtungen
werden standard geliefert




Linke Speiseplatte G1/4



Rechte Speiseplatte G1/4
Schrauben und Dichtungen
werden standard geliefert



Befestigungsfeder für
DIN-Hutschiene
Schraube wird standard
geliefert



Abdeckplatte für
ungenutzten Ventilplatz
Schrauben werden standard
geliefert



Zwischenspeiseplatte
Schrauben werden standard
geliefert

Spule und Stecker

■ Spule





- DL-0050 12 V DC 2,5 W
- DL-0051 24 V DC 2,5 W
- DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
- DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ Stecker



AM-5109

Aluminium-Grundplatte



Artikelnr.	Ventilplatzanzahl
EL18SF900-02	2
EL18SF900-03	3
EL18SF900-04	4
EL18SF900-05	5
EL18SF900-06	6
EL18SF900-07	7
EL18SF900-08	8
EL18SF900-09	9
EL18SF900-10	10


Mit der Grundplatte werden Dichtungen und Schrauben für die Montage des Ventils geliefert

A Handbetätigung

- 1 = Versorgung
- 2 - 4 = Verbraucher
- 3 - 5 = Entlüftung
- 14 = Ansteuerung
- 12 = Rückstellung

N = Ventilplatzanzahl

EL18SF560



Abdeckplatte für ungenutzten Ventilplatz
Schrauben werden standard geliefert