

**VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung)
VG M40-1/MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen Anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VG M40-1/MS68
Best.-Nr.	1909940000
Ausführung	VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Messing, vernickelt
GTIN (EAN)	4032248536863
VPE	10 Stück

VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung) VG M40-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	52,5 mm	Länge (inch)	2,067 inch
Nettogewicht	76,1 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	CR	Dichtung	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	23 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	21 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	13,5 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	10,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 40	Gewindelänge	9 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Kabeldurchmesser außen, max.	28 mm
Kabeldurchmesser außen, min.	19 mm	Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR	Schlüsselweite 1	43 mm
Schlüsselweite 2	43 mm	Schutzart	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Schutzart mit GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP