

**Markierungssysteme
THM-TWINMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Der Drucker THM TwinMark basiert auf Thermotransfertechnologie und hat zwei getrennte Druckköpfe. Die unabhängig voneinander arbeitenden Druckköpfe ermöglichen eine zweiseitige Bedruckung von Schrumpfschläuchen. Der Drucker bietet eine brillante Druckqualität und ist für TwinMark Schrumpfschläuche auf Rolle geeignet. Das anwenderfreundliche System wird mit der Software M-Print® PRO betrieben.

- LCD Grafikanzeige für alle wichtigen Statusinformationen
- Automatische Positionierung durch Randsteller
- Drucken gleich oder unterscheidlicher Daten auf Ober- und Unterseite möglich
- Arbeitet mit der Weidmüller Software M-Print® PRO

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM-TWINMARK
Best.-Nr.	1140490000
Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 dpi, Schrumpfschläuche
GTIN (EAN)	4032248922413
VPE	1 Stück

Markierungssysteme THM-TWINMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	248 mm	Breite (inch)	9,764 inch
Höhe	554 mm	Höhe (inch)	21,811 inch
Tiefe	395 mm	Tiefe (inch)	15,551 inch
Gewicht	21 Kg	Nettogewicht	21.000 g

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb	Nein	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckertreiber	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Druckgeschwindigkeit	125 mm/s	Druckqualität	300 dpi
Lieferumfang	THM TwinMark, Druckertreiber, Netzkabel, Eurostecker, UK-Stecker, US-Stecker, USB-Kabel, Software M-Print® PRO, Handbücher (CD), Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern	Markiertyp	
Schnittstelle	USB, Ethernet 10/100 Base T, LAN	Software	Schrumpfschläuche
Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10	Typ	M-Print® PRO
Versorgungsspannung	100...240 V AC		THM TwinMark Drucker

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC000610
UNSPSC	43-17-25-14	eClass 5.1	24-32-11-02
eClass 6.2	19-14-01-04	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.0	24-32-11-90
eClass 9.1	24-32-11-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Konformitätserklärung 1140490000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
---	--