

SAI-M23-BE-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pinbelegung

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-BE-16
Best.-Nr.	1170090000
Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4032248962228
VPE	1 Stück

SAI-M23-BE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 5 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 125 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C

Normen

Zertifikat-Nr. (UR) E344862

Allgemeine Daten

Anschlussart	Crimpanschluss	Anschlussgewinde	M23
Bauform	Buchse	Brandverhalten	V-0
Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT
Isolationswiderstand	> 10 ⁶ mΩ	Kontaktanzahl / -durchmesser	16 x 1 mm
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	1 mm Kontakt = 160 V
Nennstrom	1 mm Kontakt = 8 A	Polzahl	16
Steckzyklen	> 1000		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Produkthinweise

Produkthinweis Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads


Broschüre/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-BE-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Technical data

Number of positions		6	7	9		12	16	17	19
Number of contacts		6	7	8	1	12	16	17	16
Contact Ø		mm	2	2	1	2	1	1	1