

SAI-M23-BE-12-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Maßzeichnung

Die M23 Rundsteckverbinder bieten: Hohe Stechkäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-M23-BE-12-G
Best.-Nr.	1296730000
Ausführung	Sensor/Aktor-Steckverbinder, Einsatz
GTIN (EAN)	4050118094848
VPE	1 Stück

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	5 g
--------------	-----

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	125 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Normen

Zertifikat-Nr. (UR)	E344862
---------------------	---------

Allgemeine Daten

Anschlussart	Crimpanschluss	Anschlussgewinde	M23
Bauform	Buchse Gegenlauf	Brandverhalten	V-0
Codierung	keine	Gehäusebasismaterial	Thermoplastisches Polyamid PA 6, PBT
Isolationswiderstand	$> 10^{10} \Omega$	Leiteraußendurchmesser	-
Nennspannung	1 mm Kontakt = 200 V	Nennstrom	1 mm Kontakt = 8 A
Polzahl	12	Steckzyklen	> 1000

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Produkthinweise

Produkthinweis	Gehäuse, Einsätze und Crimpkontakte sind separat zu bestellen.
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Broschüre/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
-------------------	---

SAI-M23-BE-12-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact-ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5