

**CableLine  
CLI C 2-4 WS/SW 2 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ                | CLI C 2-4 WS/SW 2 MP                                             |
| Best.-Nr.          | <a href="#">0251310002</a>                                       |
| Ausführung         | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, weiß |
| GTIN (EAN)         | 4032248007974                                                    |
| VPE                | 100 Stück                                                        |
| Produktalternative | <a href="#">1568269999</a>                                       |

## CableLine CLI C 2-4 WS/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 7 mm   | Breite (inch) | 0,276 inch |
| Höhe         | 4 mm   | Höhe (inch)   | 0,157 inch |
| Tiefe        | 8 mm   | Tiefe (inch)  | 0,315 inch |
| Nettogewicht | 0,13 g |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                          |                                |                       |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Art des Aufdrucks                  | Standard                 | Aufdruck                       | 2                     |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                  | Aufdruckverfahren              | heiß geprägt          |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                   | Ausführung                     | MultiPack             |
| Breite                             | 7 mm                     | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C              | Farbe                          | weiß                  |
| Halogene                           | Ja                       | Isolationsdurchmesser, max.    | 10 mm                 |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                        | Orientierung des Aufdrucks     | waagrecht             |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium | empfohlene Industrien          | Prozess, Maschinenbau |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                    |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| Halogene                         | Ja                  | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Leiteraußendurchmesser           | 4 - 10 mm          |
| Leiteraußendurchmesser, max.     | 10 mm               | Leiteraußendurchmesser, min.     | 4 mm               |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

### **CableLine** **CLI C 2-4 WS/SW 2 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich