

ABUS Draht-Innensirene

Art.-Nr. AZSG10020

Seite 1 von 1



- LED zur Scharf-/Unschärfanzeige
- Schlichtes, unauffälliges Design
- Einfache Installation
- Schalldruck 90 dB (A) @ 1m
- Sabotageerkennung für Vorder- und Rückseite
- Stoßfeste Bauweise aus Polycarbonat

Die Innensirene wird innerhalb Ihres Gebäudes montiert. Sie ist der letzte und der entscheidende Baustein einer vollständigen Alarmkette. Die Innensirene ist ein akustischer Signalgeber. Hier haben Sie die Wahl zwischen zwei Alarmierungsmodi. Aufgrund des hohen Schalldrucks (90 dB) und der Signalfrequenz werden beide Signale als extrem laut empfunden. Die fernaktivierbare LED der Alarmsirene können Sie dazu verwenden, um den Zustand der Alarmzentrale (aktiviert/deaktiviert) zu erkennen. Das robuste Kunststoffgehäuse des akustischen Signalgebers ist durch einen Wand- und einen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Die Innensirene wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt.

Technische Daten:

Abmessungen	(BxHxT) 115x138x36 mm
Breite	119 mm
Bruttogewicht	0,212 kg
Gehäusematerial	POLYCARBONAT (PC)
Höhe	41 mm
Länge	145 mm
Leistungsaufnahme	1,2 W
Leuchtmittel	LED
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-15 °C
Montageort	Innenbereich
Nettogewicht	0,174 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	12 V
Umweltklasse	II