

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 0,08 mm² ... 6 mm²

Abbildung ähnlich

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 322737
GTIN	4046356322737
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.185,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.211,000 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 11.0	21043811
eCl@ss 4.0	27260700

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01687
-----	---	---------

