


Scotch® Gewebeklebeband 2904

Beschreibung

Das Gewebeklebeband 2904 auch in der Original US Fassung bezeichnet als 3M™ Scotch® „Duct Cloth Tape“ 2904, ist ein Gewebeklebeband für vielseitige Anwendungen.

Es handelt sich um ein Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzgemisch beschichtet ist.

Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten.



Vorteile

- Aggressiver synthetische Gummi-Harzklebstoff gewährleistet eine gute Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen
- Das Gewebe ermöglicht gerades werkzeugfreies abreißen in Längs- und Querrichtung
- Hohe Reißfestigkeit des Gewebes, ideal zum Bündeln von Materialien
Gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen

Verwendungszweck

- Generelle Instandhaltungsaufgaben
- Bündeln
- Einpacken
- Verbinden
- Dichten
- Schützen
- Farbige Kennzeichnung

Physikalische Eigenschaften

Klebstofftyp	
Dicke (AFERA 5006)	0,19 mm
Länge	50m
Farbe Klebeband	Schwarz, Silber
Schutzabdeckung	Keine

Leistungsmerkmale

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)	11 N /cm
Bruchlast (AFERA 5004 MD)	110 N / 25 cm
Bruchdehnung (AFERA 5004 MD)	30%

Lagerung und Haltbarkeit

Bei 16 °C – 25 °C und 40 – 65% relativer Luftfeuchtigkeit im Originalkarton lagern.
12 Monate ab Produktionsdatum.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebtechnik.de

Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

© 3M 2017. All rights reserved.

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben

