

Heizgerät 110-120V, 30W; UL-APP. HGK 047-04702.9-00



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Klein-Halbleiter
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	30 W
Betriebstemperatur	
• minimal	-45 °C
• maximal	70 °C
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC/DC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	30 W
Einschaltstrom / typisch	1,5 A
Betriebsspannung	
• Bemessungswert / minimal	120 V
• Bemessungswert / maximal	120 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	110 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	120 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	110 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	120 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	110 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	120 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	2 A
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Gebläse	Nein
• Thermostat	Nein
Anschlüsse	
Art der Anschlusstechnik	3 x AWG 20 x 300 mm Leitung
Mechanischer Aufbau	
Höhe	100 mm
Breite	50 mm
Tiefe	25 mm
Befestigungsart	Clip für 35 mm DIN-Schiene
Einbaulage	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)

Nettogewicht	0,2 kg	
Umgebungsbedingungen		
relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %	
Umgebungstemperatur / während Lagerung		
• minimal	-45 °C	
• maximal	70 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	R	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2110-3C>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2110-3C>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2110-3C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



