


Datenblatt

Vollgummi-Steckdosenleiste S11+ #60813

- Gute Säure- und Laugenresistenz
- Wetter- und alterungsbeständig
- Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- Unempfindliche Farbgebung
- Sehr hohe Formgenauigkeit und –stabilität
- stapelbar und platzsparend



2m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G6
mit CEE-Stecker 400V / 32A / 5polig

Abb. ähnlich

CE IP 44



Technische Daten: 400V/63A/max. 44kW (22kW je Dose)

Eingang:	2m H07RN-F 5G6 mit CEE Stecker 400V / 32A / 5polig
Ausgang:	1 CEE Anbaudose 400V / 32A / 5polig 1 CEE Anbaudose 400V / 16A / 5polig 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16 (jeweils auf 1 Phase)
Absicherung:	1 Leitungsschutzschalter C16A, 3polig 3 Leitungsschutzschalter C16A, 1polig
Gewicht:	ca. 5,3 Kg
L/B/H:	540 / 250 / 130 mm
EAN:	4011160608131