

EAN Code: 3606480091957



Hauptmerkmale

Range of product	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Erweiterungsmodul für Impulsrelais
Kurzbezeichnung des Geräts	IETL iTL 16
Geräteanwendung	Fernsteuerung
Beschreibung der Pole	2P
Zus. des Polkontakts	1 C/O + 1 S
Nennstrom [In]	16 A
Netzwerkanschluss	AC

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	415 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Kippschalter Fernsteuerung
Typ des Steuersignals	Impuls
Taktfrequenz	5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer	50 ms
Fernsteuerbetätigungsart	Leucht-Drucktaste 3 mA
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Steuerkreisspannung	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC
Stromvers.-Eingangsleistung	19 VA
Montagevariante	Befestigt, rechts an TL
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	60 mm
Breite	18 mm
Tiefe	84 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 200000 Zyklen AC-22: 100000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - <= 6 mm ²
Zusatzanschlussklemme	Tunellanschlüsse Steuerkreis in 0,5...6 mm ²
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi
Produktkompatibilität	ITL 16A

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Normen	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktzertifizierungen	GOST
Qualitätslabel	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------