

Art.Nr. 23019

LED Unterbauleuchte 3er Set CORTINA

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- je 2,4W warmweiße LED, 140 Lumen
- Abstrahlwinkel 100°
- inkl. LED Vorschaltgerät 15W + 3-fach Verteiler
- verschiedene Lichtfarben (2900-6500K)
stufenlos einstellbar und dimmbar
- komplett anschlussfertiges Set
- inkl. 2m Anschlusskabel + Eurostecker
- je 2m Verbindungskabel + Mini-Stecker
- mit Fernbedienung + Wandhalterung
- für den Innenbereich

EAN-Code:	4002940230192
Zolltarifnummer:	94054099900
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Kunststoff
Farbe:	silber
CE:	ja
Farbwechsel:	ja
Ein-/Ausschalter:	ja
Schutzgrad IP:	20
statische Belastung:	keine, nicht zugänglicher Bereich.
Typ Batterien:	Knopfzelle
Anzahl Batterien:	1

Abmessung Produkt in mm

Breite:	50.00
Tiefe:	200.00
Aufbauhöhe:	6.00

Elektrische Daten

Spannung V:	12
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V AC, 12V DC
Schutzklasse:	II
Stromstärke in mA:	200
Nennleistungsaufnahme in W:	7.20
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	7.20
Nennlebensdauer in Stunden:	25000
Bemessungslebensdauer in Stunden:	25000
Energieeffizienzklasse:	A+
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	A+
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Elektrischer Leistungsfaktor:	2,5
Zündzeit (in Sekunden):	0,1
Trafo Leistung in W:	15.00
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	12V DC
Trafo Schutzgrad (IP):	20
Trafo Maße in mm:	145x45x25mm
Vorschaltgerät:	ja

Art.Nr. 23019

LED Unterbauleuchte 3er Set CORTINA

Hersteller: HEITRONIC

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	24
Nennlichtstrom in Lumen:	140
Bemessungslichtstrom in Lumen:	140
Abstrahlwinkel in ° (Grad):	100
Farbtemperatur in Kelvin:	3000
Lichtfarbe:	warmweiß bis tageslichtweiß
Farbwiedergabe in Ra:	80
Lichtstromsteuerung:	integrierter Dimmer
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall:	10000
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (in Sekunden):	0,1

Verpackungsinhalt/Zubehör

Montagematerial	
Anschlussltg. Länge in mm:	2000.00
Verbindungsltg. Länge in mm:	2000.00
Verbindungsstecker	
Verteiler	

Verpackung

Verpackungsart: HEITRONIC Vollverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	215
Tiefe:	115
Höhe:	100
Nettogewicht in kg:	0.662
Bruttogewicht in kg:	0.752
Verpackungseinheit:	12

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	450
Tiefe:	370
Höhe:	210
Bruttogewicht in kg:	12.5
Palettenmenge:	336

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10