

Art.Nr. 27777

LED Aufbaustrahler

Hersteller: HEITRONIC

Allgemeine Produktinformationen

- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
- mit seitlichem Lichtkranz
- matte Lichtaustrittsfläche
- 80 warmweiße Epistar SMD LED, 830 Lumen
- Energieeffizienzklasse A+
- Lebensdauer 30.000 Std.
- Abstrahlwinkel 210°
- mit 160mm Verbindungskabel + Vorschaltgerät
- für den Innenbereich

EAN-Code:	4002940277777
Zolltarifnummer:	94051098900
Ursprungsland:	CHINA
Material:	Aluminium, Kunststoff
Farbe:	weiß
CE:	ja
Schutzgrad IP:	20

Abmessung Produkt in mm

Außendurchmesser:	100.00
Aufbauhöhe:	50.00

Elektrische Daten

Spannung V:	230
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):	230V
Schutzklasse:	II
Stromstärke in mA:	90
Nennleistungsaufnahme in W:	10.00
Bemessungsleistungsaufnahme in W:	10.00
Nennlebensdauer in Stunden:	30000
Bemessungslebensdauer in Stunden:	30000
Energieeffizienzklasse:	A+
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen:	A+
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Trafo Leistung in W:	12.00
Trafo Bemessungsspannung in Primär V:	230V AC
Trafo Bemessungsspannung in Sekundär V:	24-36V DC
Trafo Schutzgrad (IP):	20
Trafo Maße in mm:	69x29x19mm
Vorschaltgerät:	ja

Art.Nr. 27777

LED Aufbaustrahler

Hersteller: HEITRONIC

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel bzw LED:	80
Nennlichtstrom in Lumen:	830
Bemessungslichtstrom in Lumen:	830
Abstrahlwinkel in ° (Grad):	210
Farbtemperatur in Kelvin:	3100
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabe in Ra:	80
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W:	85
Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall:	15000
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms (in Sekunden):	0,5

Verpackungsinhalt/Zubehör

Verbindungsstg. Länge in mm:	160.00
------------------------------	--------

Verpackung

Verpackungsart:	HEITRONIC Vollverpackung
-----------------	--------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite:	105
Tiefe:	105
Höhe:	55
Nettogewicht in kg:	0.242
Bruttogewicht in kg:	0.286
Verpackungseinheit:	50

Abmessung VE-Karton in mm

Breite:	545
Tiefe:	295
Höhe:	230
Bruttogewicht in kg:	18.5
Palettenmenge:	1200

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10