



Diamant-Nadelfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe

**Diamant-Nadelfeilen-Set 5-tlg. 140mm D126 (mittel) für
harte Werkstoffe**

Artikel-Nr.: [15842052](#)

EAN: [4007220017388](#)

Das Diamant-Nadelfeilen-Set wird in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt. Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z. B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.

Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.

Technische Daten

Korngröße	D 126
Länge, Belag	70 mm
Länge, Gesamt	140 mm

Anwendungsempfehlungen

- ✓ Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten.
- ✓ Zugeseetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.
- ✓ Arbeiten Sie möglichst fettfrei!

Bestellhinweise

- ✓ Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
-

Inhalt / Lieferumfang

- ✓ Das Set beinhaltet je eine Feile des Profils flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund
-

Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Abrasive Materialien
 - ✓ Einsatzstähle
 - ✓ Ferrit (Magnetwerkstoff)
 - ✓ Glas
 - ✓ Graphit und Elektrokohle
 - ✓ Hartmetall
 - ✓ Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
 - ✓ Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
 - ✓ Technische Keramik
 - ✓ Werkzeugstähle
-

Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Egalisieren
 - ✓ Entgraten
 - ✓ Flächenbearbeitung
 - ✓ Kantenbearbeitung
 - ✓ Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
 - ✓ Oxydschichten entfernen
 - ✓ Schlichten
-

Antriebsarten

- ✓ Handeinsatz
-

**PFERD
TOOLS**



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com