

FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 125 A, Un AC: 400 V



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|-------------------------|----------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | FI/LS-Schalter |
| Ausführung des Produkts | unverzögert |

| Allgemeine technische Daten | |
|--|--------|
| Polzahl | 4 |
| Polzahl / Anmerkung | 4P |
| Polzahl / mit Absicherung | 4 |
| Auslösecharakteristikkategorie | C |
| Leistungsschalter / Grundtyp | 5SU1 |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 10 000 |
| Überspannungskategorie | III |

| Spannung | |
|-------------------------------------|------|
| Stoßstromfestigkeit / bei (8/20) µs | 1 kA |

| Versorgungsspannung | |
|---------------------|--|
| Versorgungsspannung | |

| | |
|---|-------|
| • bei AC / Bemessungswert | 400 V |
| • für Prüfeinrichtung / minimal | 195 V |
| Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert | 50 Hz |

Schutzart und Schutzklasse

| | |
|--------------------------|--|
| Schutzart IP | IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |

Schaltvermögen

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Schaltvermögen Strom | |
| • gemäß EN 60898 / Bemessungswert | 10 kA |
| • gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert | 10 kA |

Strom

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Auslösefehlerstrom / Bemessungswert | 30 mA |
| Bemessungsstrom I_n / IEC, DIN/VDE | |
| • bei 30 Cel | 125 A |
| • bei 40 Cel | 115,62 A |
| • bei 45 Cel | 111,25 A |
| • bei 50 Cel | 106,25 A |
| • bei 55 Cel | 101,25 A |
| • bei 60 Cel | 96,25 A |
| Fehlerstromtyp | A |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 125 A |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz |

Produktdetails

| | |
|---------------------------------------|----|
| Produktausstattung / Berührungsschutz | Ja |
| Produkteigenschaft | |
| • halogenfrei | Ja |
| • siliconfrei | Ja |

Produktfunktion

| | |
|--|----|
| Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter | Ja |
|--|----|

Anzahl

| | |
|--|----|
| Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30 | 28 |
|--|----|

Anschlüsse

| | |
|--|--------------------|
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig | |
| • minimal | 6 mm ² |
| • maximal | 50 mm ² |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • eindrätig | |
| — minimal | 6 mm ² |
| — maximal | 50 mm ² |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • feindrätig / mit Aderendbearbeitung <ul style="list-style-type: none"> — minimal — maximal | 6 mm ² 35 mm ² |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | 3 N·m 3,5 N·m |
| Position / des Netzanschlusskabels | wahlweise oben oder unten |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 198 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 11 |
| Nettogewicht | 2 022 g |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|------------------------------------|
| Einfluss der Umgebungstemperatur | max. 95% Feuchte |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal • während Lagerung / minimal • während Lagerung / maximal | -25 °C 55 °C -40 °C 75 °C |

Approbationen Zertifikate

| | |
|--|--------|
| Referenzkennzeichen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß IEC 81346-2:2009 | F F |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Railway |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|



[Sonstige](#)



[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SU1344-7KK82>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SU1344-7KK82>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SU1344-7KK82

