Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



More Performance. Simplified.
u-remote.

Weidmüller u-remote – das innovative Remote-I/O-Konzept in IP 67, welches sich ausschließlich an den Vorteilen für die Verwender orientiert: maßgeschneidert planen, schneller installieren, sicherer in Betrieb nehmen, Stillstand vermeiden. Für eine deutlich bessere Performance und höhere Produktivität.

Unsere u-remote-Kurzformel für all das: More Performance. Simplified

Allgemeine Bestelldaten

Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Best.-Nr.	2426260000
Ausführung	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/ Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	200 mm	Länge (inch)	7,874 inch
Breite	59,6 mm	Breite (inch)	2,346 inch
Höhe	17,6 mm	Höhe (inch)	0,693 inch
Nettogewicht	500 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Systemdaten

Galvanische Trennung	2000 V DC	IO-Link Standard	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL 94	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Schutzart	IP67		

Anschlüsse

E/A Anschlüsse	8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert	Feldbus (BUS-IN)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Feldbus (BUS-OUT)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert	Versorgungspannung (AUX-IN)	1x M12 Stecker 5-polig, L-kodiert
Versorgungsspannung (AUX-OUT)	1x M12 Buchse 5-polig, L-kodiert		

Digitale Ausgänge

Ausgangsspannung High	max. 2 V	Ausgangsspannung Low	- 1 V
Kurzschlussschutz	Ja	max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	0,5 A, 2 A
max. Summenstrom Ausgänge	9 A	Überlastschutz	Ja

Digitale Eingänge

Eingangsstrom High	Typ 1 gem. IEC 61131-2	Eingangsstrom Low	Typ 1 gem. IEC 61131-2
Kurzschlussschutz	Ja	Überlastschutz	Ja

Versorgungsspannung

Betriebsspannung	24 V	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC
Stromverbrauch Modulelektronik	typ. 160 mA	Verpolungsschutz	Ja
max. Summenstrom Modul	16 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE
Broschüre/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UR67_EU Declaration of Conformity PN45