

ÖL-  
GESCHMIERT

50 L

2,0 PS

8 bar

TRANSPORTGRIFF

SCHNELL-  
ANSCHLUSS-  
KUPPLUNG

2 DRUCKMANOMETER

50 L  
2.0 HP

schepach

220  
l/min



FAHRVORRICHTUNG  
(STANDARD)

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	730 x 380 x 680 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	220 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~
Motorleistung	1500 W

### HC54 | 50 L KOMPRESSOR

DER ÖLGESCHMIERTE KOMPRESSOR HC54 VERFÜGT ÜBER EINEN 50 LITER TANK UND MAX. 8 BAR ARBEITSDRUCK. MIT SEINER FAHRVORRICHTUNG LÄSST ER SICH ÜBERALL EINSETZEN.

- Kesselgröße 50 L
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Schnellanschlusskupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	31 / 33 kg
Abmessung Verpackung	760 x 330 x 445 mm
Artikelnummer	5906103901
EAN	4046664020271
20 Container	156 Stück
40 Container	324 Stück
40 HQ Container	420 Stück



schepach  
Germany