

Ausführung:

- selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Ansaughöhe bis 8,5 m
- automatische Zu- und Abschalten durch elektronischen Druckschalter
- Trockenlaufschutz
- thermischer Überlastschutz
- Injektor, Diffusor, Laufrad aus verschleißfesten Polyamid, Motorwelle aus Edelstahl
- EPD Motorgehäuse aus Edelstahl / HAE Motorgehäuse aus Kunststoff
- Abdichtung durch Gleitringdichtung
- Sauganschluss 1" Innengewinde

Einsatzgebiete:


- Bewässerung von Haus und Garten
- Wasserversorgung

Lieferumfang:

- steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
- elektronisch einstellbarer Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	Gewicht [kg]
21299	230	1.600	1.300	7,0	2800	5,0	60,0	1 1/4" AG	15,8

Kennlinie:

Produktvorteile:

- langlebig und zuverlässig
- automatischer Betrieb und Trockenlaufschutz

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	PPO GF20
Dichtung Pumpe:	Gleitringdichtung
Werkstoff Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301

Abmessungen:

