


## Isolierte Aderendhülsen nach DIN, mit Easy Entry

| Nennquerschnitt mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. | Farbe | Hinweis | Abmessung mm |      |    |    |      | Gewicht/<br>1000 St.<br>~ kg | VE/St. |
|---------------------------------|----------|-------|---------|--------------|------|----|----|------|------------------------------|--------|
|                                 |          |       |         | d1           | d3   | l1 | l2 | s1   |                              |        |
| 16                              | 47712    | ■     |         | 5,8          | 9,6  | 24 | 12 | 0,20 | 0,650                        | 100    |
|                                 | 47718    | ■     |         | 5,8          | 9,6  | 28 | 18 | 0,20 | 0,800                        | 100    |
| 25                              | 47816    | ■     |         | 7,3          | 12,0 | 30 | 16 | 0,20 | 1,600                        | 50     |
|                                 | 47818    | ■     |         | 7,3          | 12,0 | 30 | 18 | 0,20 | 1,700                        | 50     |
|                                 | 47822    | ■     |         | 7,3          | 12,0 | 36 | 22 | 0,20 | 2,000                        | 50     |
| 35                              | 47916    | ■     |         | 8,3          | 13,5 | 30 | 16 | 0,20 | 1,900                        | 50     |
|                                 | 47918    | ■     |         | 8,3          | 13,5 | 30 | 18 | 0,20 | 2,100                        | 50     |
|                                 | 47925    | ■     |         | 8,3          | 13,5 | 39 | 25 | 0,20 | 2,500                        | 50     |
| 50                              | 48020    | ■     |         | 10,3         | 16,0 | 36 | 20 | 0,30 | 3,300                        | 50     |
|                                 | 48025    | ■     |         | 10,3         | 16,0 | 40 | 25 | 0,30 | 3,600                        | 50     |
| 70                              | 48121    | ■     | *       | 13,5         | 17,2 | 37 | 21 | 0,40 | 4,620                        | 25     |
| 95                              | 48225    | ■     | *       | 14,5         | 19,2 | 44 | 25 | 0,40 | 6,000                        | 25     |
| 120                             | 48327    | ■     | *       | 16,7         | 21,4 | 48 | 27 | 0,45 | 7,850                        | 25     |
| 150                             | 48432    | ■     | *       | 19,5         | 25,0 | 58 | 32 | 0,50 | 12,330                       | 25     |

## Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy Entry, Farbcode 1



- Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 5 und 6
- Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung
- Halogenfrei

### Eigenschaften

- Nach DIN 46228 Teil 4 (0,5 - 50 mm<sup>2</sup>)
- Temperaturbeständigkeit: bis 105° C

### Werkstoff

- Cu-DHP
- Kunststoff: Polypropylen

### Oberfläche

- Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion

### Verarbeitungshinweise

- Werkzeug: siehe Seite 148

### Zusatzinformationen

- \* = nicht genormt
- \*\* = Stückzahl in einem Beutel

| Nennquerschnitt mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. | Farbe | Hinweis | Abmessung mm |     |      |    |      | Gewicht/<br>1000 St.<br>~ kg | VE/St. |
|---------------------------------|----------|-------|---------|--------------|-----|------|----|------|------------------------------|--------|
|                                 |          |       |         | d1           | d3  | l1   | l2 | s1   |                              |        |
| 0,14                            | 166GR    | ■     | *       | 0,7          | 2,5 | 10,0 | 6  | 0,15 | 0,035                        | 1000   |
|                                 | 166GRL   | ■     | *       | 0,7          | 2,5 | 12,0 | 8  | 0,15 | 0,040                        | 1000   |
| 0,25                            | 167H     | ■     | *       | 0,8          | 2,5 | 10,0 | 6  | 0,15 | 0,045                        | 1000   |
|                                 | 167HL    | ■     | *       | 0,8          | 2,5 | 12,0 | 8  | 0,15 | 0,050                        | 1000   |
| 0,34                            | 168T     | ■     | *       | 0,8          | 2,5 | 10,0 | 6  | 0,15 | 0,045                        | 1000   |
|                                 | 168TL    | ■     | *       | 0,8          | 2,5 | 12,0 | 8  | 0,15 | 0,050                        | 1000   |
| 0,5                             | 1690K    | ■     |         | 1,0          | 3,1 | 12,0 | 6  | 0,15 | 0,070                        | 1000   |
|                                 | 1690     | ■     |         | 1,0          | 3,1 | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,070                        | 1000   |
|                                 | GR1690   | ■     | **      | 1,0          | 3,1 | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,070                        | 500    |
|                                 | 1690H    | ■     |         | 1,0          | 3,1 | 16,0 | 10 | 0,15 | 0,085                        | 1000   |

Fortsetzung nächste Seite

# Isolierte Aderendhülsen nach DIN mit Easy Entry, Farbcode 1

| Nennquerschnitt mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. | Farbe                                                                               | Hinweis | Abmessung mm |      |      |    |      | Gewicht/<br>1000 St.<br>~ kg | VE/St. |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|------|----|------|------------------------------|--------|
|                                 |          |                                                                                     |         | d1           | d3   | l1   | l2 | s1   |                              |        |
| 0,75                            | 170WK    |    |         | 1,2          | 3,3  | 12,0 | 6  | 0,15 | 0,080                        | 1000   |
|                                 | 170W     |    |         | 1,2          | 3,3  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,080                        | 1000   |
|                                 | GR170W   |    | **      | 1,2          | 3,3  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,080                        | 500    |
|                                 | 170WH    |    |         | 1,2          | 3,3  | 16,0 | 10 | 0,15 | 0,100                        | 1000   |
|                                 | 170WL    |    |         | 1,2          | 3,3  | 18,0 | 12 | 0,15 | 0,105                        | 1000   |
| 1                               | 171GK    |    |         | 1,4          | 3,5  | 12,0 | 6  | 0,15 | 0,090                        | 1000   |
|                                 | 171G     |    |         | 1,4          | 3,5  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,100                        | 1000   |
|                                 | GR171G   |    | **      | 1,4          | 3,5  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,100                        | 500    |
|                                 | 171GH    |    |         | 1,4          | 3,5  | 16,0 | 10 | 0,15 | 0,120                        | 1000   |
|                                 | 171GL    |    |         | 1,4          | 3,5  | 18,0 | 12 | 0,15 | 0,125                        | 1000   |
| 1,5                             | 172RK    |    |         | 1,7          | 4,0  | 12,0 | 6  | 0,15 | 0,105                        | 1000   |
|                                 | 172RO    |    |         | 1,7          | 4,0  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,110                        | 1000   |
|                                 | GR172RO  |    | **      | 1,7          | 4,0  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,110                        | 500    |
|                                 | 172RH    |    |         | 1,7          | 4,0  | 16,0 | 10 | 0,15 | 0,130                        | 1000   |
|                                 | 172RM    |    |         | 1,7          | 4,0  | 18,0 | 12 | 0,15 | 0,140                        | 1000   |
| 2,5                             | 172RL    |    |         | 1,7          | 4,0  | 24,0 | 18 | 0,15 | 0,190                        | 1000   |
|                                 | 173B     |   |         | 2,2          | 4,7  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,150                        | 1000   |
|                                 | GR173B   |  | **      | 2,2          | 4,7  | 14,0 | 8  | 0,15 | 0,150                        | 500    |
|                                 | 173BH    |  |         | 2,2          | 4,7  | 18,0 | 12 | 0,15 | 0,200                        | 1000   |
|                                 | 173BL    |  |         | 2,2          | 4,7  | 24,0 | 18 | 0,15 | 0,250                        | 1000   |
| 4                               | 174GR    |  |         | 2,8          | 5,4  | 17,0 | 10 | 0,20 | 0,210                        | 100    |
|                                 | 174GRH   |  |         | 2,8          | 5,4  | 20,0 | 12 | 0,20 | 0,250                        | 100    |
|                                 | 174GRL   |  |         | 2,8          | 5,4  | 26,0 | 18 | 0,20 | 0,320                        | 100    |
| 6                               | 175S     |  |         | 3,5          | 6,9  | 20,0 | 12 | 0,20 | 0,350                        | 100    |
|                                 | 175SL    |  |         | 3,5          | 6,9  | 26,0 | 18 | 0,20 | 0,460                        | 100    |
| 10                              | 176E     |  |         | 4,5          | 8,4  | 22,0 | 12 | 0,20 | 0,450                        | 100    |
|                                 | 176EL    |  |         | 4,5          | 8,4  | 28,0 | 18 | 0,20 | 0,650                        | 100    |
| 16                              | 177GR    |  |         | 5,8          | 9,6  | 24,0 | 12 | 0,20 | 0,650                        | 100    |
|                                 | 177GRL   |  |         | 5,8          | 9,6  | 28,0 | 18 | 0,20 | 0,800                        | 100    |
| 25                              | 178BR    |  |         | 7,3          | 12,0 | 30,0 | 16 | 0,20 | 1,600                        | 50     |
|                                 | 178BRL   |  |         | 7,3          | 12,0 | 36,0 | 22 | 0,20 | 2,000                        | 50     |
| 35                              | 179B     |  |         | 8,3          | 13,5 | 30,0 | 16 | 0,20 | 1,900                        | 50     |
|                                 | 179BL    |  |         | 8,3          | 13,5 | 39,0 | 25 | 0,20 | 2,500                        | 50     |
| 50                              | 1800     |  |         | 10,3         | 16,0 | 36,0 | 20 | 0,30 | 3,300                        | 50     |
|                                 | 1800L    |  |         | 10,3         | 16,0 | 40,0 | 25 | 0,30 | 4,000                        | 50     |