

ROLLWERKBANK

Korpus:

- Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm
- 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

Schubladen:

- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 6 breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
- Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:

- Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
- 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
- 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

Zubehör:

- 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
- 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech

Optionen:

- Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT)
- Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage möglich
- Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

