




# SEE THE UNSEEN™




DEFEKTE/KORRODIERTE SICHERUNGEN




LOSE ANSCHLÜSSE




PUMPEN-/MOTORAUSSCHLAG



DEFEKTE BODENHEIZUNG



WÄRMEAUSSTRITT



ENTWICKELT UND HERGESTELLT  
IN  
**SANTA BARBARA, KALIFORNIEN**  
MIT GLOBALEN KOMPONENTEN

**Seek**<sup>™</sup>  
thermal

PREISWERTE HOCHLEISTUNGS-  
WÄRMEBILDKAMERAS FÜR  
KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN



[thermal.com](http://thermal.com)

# CompactPRO™

Wärmebildkamera für Smartphones mit 76.800 Pixeln



Wasserfeste Schutzhülle  
Bei Tag und Nacht einsetzbar

Temperatursensor	320 x 240
Sichtfeld	32 Grad
Temperaturbereich	-40 bis 330 °C -40 bis 626 °F
Bildfrequenz	> 15 Hz

## HAUPTMERKMALE

Professionelle Thermographie-Werkzeuge | Temperaturmessung mit automatischer oder manueller Steuerung.

Fokussierbare Linse für schnelle Identifikation | Anvisieren und fokussieren für scharfe Bildqualität.

Keine Batterien benötigt | Bis zu 4 Std. dauerhafte Wärmebilderkennung mit Strom von Ihrem Smartphone.

Fotos & Videos aufnehmen und teilen | Mit Ihrem Smartphone oder Tablet einfach dokumentieren & weiterleiten.

# Compact

Wärmebildkamera für Smartphones mit 32.136 Pixeln



Wasserfeste Schutzhülle  
Bei Tag und Nacht einsetzbar

Temperatursensor	206 x 156
Sichtfeld	36 Grad
Temperatur Bereich	-40 bis 330 °C (-40 bis 626 °F)
Bildfrequenz	< 9 Hz



## HAUPTMERKMALE

Fortgeschrittene Thermographie-Werkzeuge | Temperaturmessung mit automatischer Erkennung.

Fokussierbare Linse für schnelle Identifikation | Anvisieren und fokussieren für scharfe Bildqualität.

Keine Batterien benötigt | Bis zu 4 Std. dauerhafte Wärmebilderkennung mit Strom von Ihrem Smartphone.

Fotos & Videos aufnehmen und teilen | Mit Ihrem Smartphone oder Tablet einfach dokumentieren & weiterleiten.

# RevealPRO™

Tragbare Wärmebildkamera mit 76.800 Pixeln



300 Lumen LED/ Licht  
Bei Tag und Nacht einsetzbar

Temperatursensor	320 x 240
Sichtfeld	32 Grad
Temperaturbereich	-40 bis 330 °C -40 bis 626 °F
Bildfrequenz	> 15 Hz

## HAUPTMERKMALE

Professionelle Thermographie-Werkzeuge | Temperaturmessung mit automatischer oder manueller Steuerung.

Robust & tragbar | Kräftiges, gummiertes Gehäuse mit Corning® Gorilla® Glas.

Langanhaltender wiederaufladbarer Akku | Bis zu 4 Stunden ununterbrochene Wärmebilderkennung.

Fotos für Berichte aufnehmen | Direkt auf internem 4-GB-Speicher ablegen.

4X Digital-Zoom | Aus sicherer Entfernung genauer hinsehen.



# ShotPRO™

Wärmebildkamera mit Touchscreen von 76.800 Pixeln



## HAUPTMERKMALE

SeekFusion™ | Bilder und Videos umstellbar zwischen Sichtbar- und Wärmebildmodus.

Großer Farb-Touchscreen | Farb-Touchscreen mit 3,5" und einer Auflösung von 640 x 480.

Langlebiger Akku | Bis zu 4 Stunden ununterbrochene Aufnahme im Wärmebild- und Sichtbarmodus.

Kameraeigene Analysefunktionen | 3 Vergleichskästen, Spot sowie hohe/geringe Erkennungsleistung.



# Shot

Wärmebildkamera mit Touchscreen von 32.136 Pixeln

## HAUPTMERKMALE

SeekFusion™ | Bilder und Videos umstellbar zwischen Sichtbar- und Wärmebildmodus.

Großer Farb-Touchscreen | 3,5" Farb-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 x 480.

Langlebiger Akku | Bis zu 4 Stunden ununterbrochene Aufnahme im Wärmebild- und Sichtbarmodus.

Kameraeigene Analysefunktionen | 3 Vergleichskästen, Spot sowie hohe/geringe Erkennungsleistung.