



Artikelnummer 1507040
EAN 4007123643554

BESCHREIBUNG

- 3 Steckdosenadapter mit Funkempfänger für den Innenbereich IP 20.
- Schaltzustandsanzeige am Empfänger, auch manuell bedienbar.
- Einfache und flexible Nutzung durch selbstlernende Codierung.
- Störungssicher durch mehr als 65.000 unterschiedliche Codes.
- Dauerhafte Speicherung der Codierung auch bei längerem Stromausfall.
- 4-Kanal Handsender zur universellen Steuerung einzelner oder auch mehrerer Empfänger gleichzeitig.
- Schaltleistung 1.000 W.
- Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).
- Inklusive 1x 3 V Batterie (Typ CR2032) für den Handsender.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Batterien	1	Funkreichweite	25 m
Batterie Bauart	CR 2032	Max. Strombelastbarkeit	4.35 A
Batterie Technologie	Lithium	Schutzart (IP)	IP20

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7 cm x 5,1 cm x 11,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.43 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.16 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,5 cm x 15,5 cm x 17,7 cm

LIEFERUMFANG

Comfort-Line Funkschalt-Set 3x IP20, 1 x Handsender, 1 x Batterie Typ CR2032 (3 V)