

**VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung)  
VGM50-SS 68 KB 22-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Diese Kabelverschraubungsreihe aus Edelstahl eignet sich für industrielle Applikationen, bei denen eine Schutzart von IP68 gefordert ist und für extreme Anforderungen durch ihre hohe Seewasserbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VGM50-SS 68 KB 22-32                                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1009900000</a>                                                                                                       |
| Ausführung | VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Edelstahl 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248714728                                                                                                                    |
| VPE        | 5 Stück                                                                                                                          |

## VG S (Standard Edelstahl Kabelverschraubung) VGM50-SS 68 KB 22-32

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |              |            |
|--------------|-------|--------------|------------|
| Länge        | 55 mm | Länge (inch) | 2,165 inch |
| Nettogewicht | 254 g |              |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |                               |                                |          |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| Dichteinsatz                   | CR                            | Drehmoment Hutmutter, max.     | 45 Nm    |
| Drehmoment Hutmutter, min.     | 35 Nm                         | Drehmoment Stutzen, max.       | 50 Nm    |
| Drehmoment Stutzen, min.       | 60 Nm                         | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C   |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                        | Gewinde (außen)                | M 50     |
| Gewindelänge                   | 9 mm                          | Gewindesteigung                | 1,5 mm   |
| Kabeldurchmesser außen, max.   | 32 mm                         | Kabeldurchmesser außen, min.   | 22 mm    |
| Klemmeinsatz                   | Polyamid 6                    | O-Ring                         | NBR      |
| Schlüsselweite 1               | 50 mm                         | Schlüsselweite 2               | 55 mm    |
| Schutzart                      | IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.) | Verschraubung                  | Metrisch |
| Werkstoff                      | Edelstahl 1.4305 (303)        |                                |          |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002625    | ETIM 5.0   | EC002625    |
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-18-92-34 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-34 | eClass 8.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                                                      |