

Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) KLIPPON COPL 256012

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Messing Erdungsplatten (Earth Continuity Plate) für die Klippon® POK Gehäuse

Um eine innere Erdung zu erzeugen (spezielle für die Ex Ausführung) gibt es für die Klippon® POK Gehäuse Erdungsplatten in abgewinkelter Form.

Diese inneren Erdungsplatten sind für den Einsatz von Metallverschraubungen und der Konstruktion von EMV Anwendungen, sie bieten einen erhöhten Schutz, und sind separat erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON COPL 256012
Best.-Nr.	1391050000
Ausführung	Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsplatte, Breite: 85.5 mm, Werkstoff: Messing, glänzend, unbehandelt
GTIN (EAN)	4050118191233
VPE	1 Stück

Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) KLIPPON COPL 256012

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	785 mm	Länge (inch)	30,905 inch
Breite	85,5 mm	Breite (inch)	3,366 inch
Wandstärke, max.	0,8 mm	Wandstärke, min.	0,8 mm
Nettogewicht	445 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Materialstärke	0,8 mm	Werkstoff	Messing
Oberfläche	glänzend, unbehandelt		

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	0,8 mm	Oberfläche	glänzend, unbehandelt
Werkstoff	Messing		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP