

PB-DP SUB-D M12 T PS S7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PB-DP SUB-D M12 T PS S7
Best.-Nr.	2004300000
Ausführung	
GTIN (EAN)	4050118388824
VPE	1 Stück

PB-DP SUB-D M12 T PS S7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 70 g

Temperaturen

Feuchtigkeit Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Sub-D Stecker

Abgangswinkel	90°	Abschlusswiderstand vorhanden	Ja
BUS Kabel-Schnittstelle	M12 B-kodiert, Stift +Buchse, Pin 2 und 4 belegt	BUS PG Schnittstelle	
BUS Schnittstelle	D-Sub 9-polig, Stift		D-Sub 9-polig, Buchse
Feuchtigkeit	Max. 75% bei +25°C, nicht kondensierend	Datenrate	12 MBit/s
Schutzart	IP30	Gehäusebasismaterial	ZnAl
Steckzyklen	≥ 200	Steckverbinder und Pinbelegung	Gemäß PROFIBUS Spezifikation
Verriegelung	UNC4-40	Temperaturbereich Gehäuse	-20...+70 ° C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001132	eClass 6.2	27-26-07-07
eClass 9.0	27-44-03-02	eClass 9.1	27-44-03-90

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)