



Kraftstoff-Kanister PROFI (UN) 10 L

oliv, UN-Zulassung, HDPE mit Zubehör



Beschreibung:

Kraftstoff-Kanister PROFI, 10L, oliv, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435600
- mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefährkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefährkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/./D/BAM 12924-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=310 mm
- Anzugdrehmoment: 8 Nm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	801000
T x B x H (mm)	165 x 350 x 310
Zolltarif	39233090

Farbe	oliv
Volumen in L	10
Gewicht (kg)	0,75
GTIN	4007228801002

Karton

T x B x H (mm)	790 x 340 x 355
----------------	-----------------

Bruttogewicht VE (kg)	4,26
GTIN	4007228331493

Palette

Anzahl an Kartons	18
-------------------	----

Kartons pro Lage	3
------------------	---

Anzahl an Lagen	6	Brutto Gewicht Palette (Kg)	96,70
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,28	Artikel pro Palette	90