


DIN 546

Schlitzmutter



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
$d_{k \max.}$	6	8	9	11	14	18	21	26
$m_{\max.}$	2,5	3,5	4,2	5	6,5	8	10	12
n	1,2	1,4	2	2,5	3	3,5	4	4
t	1	1,2	1,5	2	2,5	3,2	3,8	3,8