

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Vorteile:

- Schraubenloser Anschlusstechnik mit Federzugklemme.
- Zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter.
- Schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte.
- Hohe Stromfestigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CMA-3151-250-AO-24DC-05
Best.-Nr.	1531930000
Ausführung	Strommesswandler, Primärstrom: 250 A, Sekundärstrom : 4 - 20 mA, 1 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337204
VPE	1 Stück

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Höhe	117,8 mm	Höhe (inch)	4,638 inch
Tiefe	71 mm	Tiefe (inch)	2,795 inch
Nettogewicht	250 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	28 mm	Schiene	30 x 10 mm
------------	-------	---------	------------

Elektrische Attribute

Bürde	1 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	250 A	Sekundärstrom	4 - 20 mA
Sekundärstrom max.	20 mA	Sekundärstrom, min.	4 mA

Technische Daten

Isolationsklasse	E	Nennfrequenz	50 Hz
Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	$1,5 \times I_{nenn}$		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Zeichnungen**